

Garant**Furatkés HSS, jobbos, Szár Ø / lapkaméret: 25/16mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	261330 25/16
GTIN	4045197653970
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Lapkaméret	16 mm
Váltólapka csavar készlet	269028 8
Hozzávaló váltólapka	VC.. 1604..
Legkisebb előfúrási Ø D _{min}	28 mm
Kés ISO kódja	AH25R SVJCR/L16
Fejhossz L ₁	44 mm
Középtolódás L ₃	3,5 mm
Nyak szélessége L ₄	14,5 mm
Teljes hossz L	200 mm
Befogási magasság L ₂	24 mm
Beállítási szög κ	142 fok
Szár Ø D _s	25 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	jobbos
Belső kisztergálási mélység max.	5×D
Szerszámanyag	HSS
belső hűtés	igen

Felhasználás	Belső hosszsztergálás
Termék fajtája	Furatkés

Tartozék

Váltólapka csavar készlet Típus 8	269028 8
PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500