

Garant**Furatkés, acél, jobbos, Szár Ø / lapkaméret: 20/11 mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	261338 20/11
GTIN	4045197654083
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Hozzávaló váltólapka	VC.. 1103..
Kés ISO kódja	A20Q SVJCR/L11
Legkisebb előfúrási Ø D _{min}	24 mm
Fejhossz L ₁	38 mm
Lapkaméret	11 mm
Középeltolódás L ₃	2 mm
Váltólapka csavar készlet	269028 7
Nyak szélessége L ₄	11 mm
Teljes hossz L	180 mm
Befogási magasság L ₂	19 mm
Beállítási szög κ	142 fok
Szár Ø D _s	20 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	jobbos
Belső kiesztergálási mélység max.	3×D
belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszesztergálás

Termék fajtája

Furatkés

Tartozék

Váltólapka csavar készlet Típus 7

269028 7

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX8

674248 TX8

Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval
Maximális nyomaték 500 cNm

659957 500