

**Garant****Furatkés HSS, balos, Szár Ø / lapkaméret: 16/11mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	261331 16/11
GTIN	4045197653987
Árucikk kategória	21T

**Műszaki leírás**

Váltólapka csavar készlet	269028 7
Lapkaméret	11 mm
Kés ISO kódja	AH16M SVJCR/L11
Középeltolódás L <sub>3</sub>	4,6 mm
Nyak szélessége L <sub>4</sub>	11,6 mm
Hozzávaló váltólapka	VC.. 1103..
Legkisebb előfúrási Ø D <sub>min</sub>	22 mm
Fejhossz L <sub>1</sub>	30 mm
Teljes hossz L	150 mm
Befogási magasság L <sub>2</sub>	15 mm
Beállítási szög κ	142 fok
Szár Ø D <sub>s</sub>	16 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	balos
Belső kiesztergálási mélység max.	5×D
Szerszámanyag	HSS
belső hűtés	igen

Felhasználás	Belső hosszsztergálás
Termék fajtája	Furatkés

---

## Tartozék

Váltólapka csavar készlet Típus 7	269028 7
PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX8	674248 TX8
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500