

Garant**Furatkés, acél, balos, Szár Ø / lapkaméret: 16/11mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	261345 16/11
GTIN	4045197656179
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Váltólapka csavar készlet	269028 7
Legkisebb előfúrási Ø D _{min}	21 mm
Fejhossz L ₁	16,5 mm
Kés ISO kódja	A16Q SVQCR/L11
Középtolódás L ₃	11 mm
Lapkaméret	11 mm
Hozzávaló váltólapka	VC.. 1103..
Teljes hossz L	180 mm
Befogási magasság L ₂	15,5 mm
Beállítási szög κ	107,5 fok
Szár Ø D _s	16 mm
Szabvány	DIN 8024
Felhasználás módja	balos
Belső kiesztergálási mélység max.	3×D
belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszesztergálás
Termék fajtája	Furatkés

Tartozék

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX8

674248 TX8

Váltólapka csavar készlet Típus 7

269028 7

Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval
Maximális nyomaték 500 cNm

659957 500