

Garant**Furatkés, acél, balos, Szár Ø / lapkaméret: 16/11mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	261339 16/11
GTIN	4045197654106
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Váltólapka csavar készlet	269028 7
Nyak szélessége L_4	9,5 mm
Fejhossz L_1	30 mm
Hozzávaló váltólapka	VC.. 1103..
Lapkaméret	11 mm
Legkisebb előfúrási Ø D_{min}	22 mm
Kés ISO kódja	A16M SVJCR/L11
Középtolódás L_3	2 mm
Teljes hossz L	150 mm
Befogási magasság L_2	15 mm
Beállítási szög κ	142 fok
Szár Ø D_s	16 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	balos
Belső kiesztergálási mélység max.	3×D
belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszesztergálás

Termék fajtája

Furatkés

Tartozék

Váltólapka csavar készlet Típus 7

269028 7

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX8

674248 TX8

Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval
Maximális nyomaték 500 cNm

659957 500