

Garant**Furatkés, acél, balos, Szár Ø / lapkaméret: 20/11mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	261339 20/11
GTIN	4045197654113
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Legkisebb előfúrás $\varnothing D_{\min}$	24 mm
Fejhossz L_1	38 mm
Kés ISO kódja	A20Q SVJCR/L11
Nyak szélessége L_4	11 mm
Lapkaméret	11 mm
Közélpeloldás L_3	2 mm
Váltólapka csavar készlet	269028 7
Hozzávaló váltólapka	VC.. 1103..
Teljes hossz L	180 mm
Befogási magasság L_2	19 mm
Beállítási szög κ	142 fok
Szár $\varnothing D_s$	20 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	balos
Belső kiesztergálási mélység max.	3xD
belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszesztergálás

Termék fajtája

Furatkés

Tartozék

Váltólapka csavar készlet Típus 7

269028 7

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX8

674248 TX8

Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval
Maximális nyomaték 500 cNm

659957 500