

**2K ragasztó, Gyártó azonosító: DP490****Rendelési adatok**

Rendelés száma	083374 DP490
GTIN	4054596678262
Árucikk kategória	08M

Leírás**Kivitel:**

Gyorsan és könnyen feldolgozható **szívósan rugalmas 2K ragasztóanyag** tartósan szilárd kötésekhez. Szobahőmérsékleten szárad. Fémek, kemény műanyagok, fa és szálerősítéses anyagok ragasztásához.

Felhasználás:

Használjon 083373 sz. PISTOLE méretű kézi adagolópisztolyt a 083375 sz. KOLBEN3 méretű előtöltő dugattyúval és a 083383 sz. MIXER méretű keverőcsővel.

Műszaki leírás

Húzó-nyírószilárdság	31 N/mm ²
Gyártó jelölése	DP490
Dinamikus viszkozitás	52 mPas
Festék	fekete
Kémiai alap	Epoxidgyanta
Tárolási hőmérséklet	15 °C

Adatlap

Szavatosság a gyártás dátumától számítva	15 hónap
Felhasználási hőmérséklet tartomány	-55 °C
Alkalmas anyagok	fém
Alkalmas anyagok	fa
Alkalmas anyagok	Műanyag
Szakítószilárdság	0,06 N/mm ²
Alak	Fix
Feldolgozási hőmérséklet	20 °C
Tulajdonság	időjárásálló
Tulajdonság	Vízálló
Tulajdonság	Szívósan rugalmas
Úrtartalom	50 g
Üzemi szilárdság	4 - 6 min
Száradás	240 - 360 min
Maximális hézagméret	0,15 mm
Ütéseknek és vibrációnak ellenáll	igen
Átfedési szilárdság	31 N/mm ²
Termék fajtája	Kétkomponenses ragasztó

Tartozék

2K ragasztó tartozékok Kivitel KOLBEN3	083375 KOLBEN3
2K kinyomófej36 darabos készlet Kivitel MIXER	083383 MIXER
Kézi adagolópisztoly Kivitel PISTOLE	083373 PISTOLE