

**Garant****Furatkés, acél, balos, Szár Ø / lapkaméret: 20/11mm**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	261345 20/11
GTIN	4045197656186
Árucikk kategória	21T

## Műszaki leírás

Kés ISO kódja	A20R SVQCR/L11
Fejhossz L <sub>1</sub>	26,1 mm
Középtelődés L <sub>3</sub>	13 mm
Lapkaméret	11 mm
Váltólapka csavar készlet	269028 7
Legkisebb előfúrási Ø D <sub>min</sub>	24 mm
Hozzávaló váltólapka	VC.. 1103..
Teljes hossz L	200 mm
Befogási magasság L <sub>2</sub>	19 mm
Beállítási szög κ	107,5 fok
Szár Ø D <sub>s</sub>	20 mm
Szabvány	DIN 8024
Felhasználás módja	balos
Belső kiesztergálási mélység max.	3×D
belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszesztergálás
Termék fajtája	Furatkés

---

**Tartozék**

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX8	674248 TX8
Váltólapka csavar készlet Típus 7	269028 7
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500