

Garant**Furatkés, acél, balos, Szár Ø / lapkaméret: 25/16mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	261339 25/16
GTIN	4045197654120
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Nyak szélessége L ₄	16,5 mm
Közélpeloldás L ₃	4,6 mm
Legkisebb előfúrási Ø D _{min}	28 mm
Kés ISO kódja	A25R SVJCR/L16
Hozzávaló váltólapka	VC.. 1604..
Lapkaméret	16 mm
Fejhossz L ₁	44 mm
Váltólapka csavar készlet	269028 8
Teljes hossz L	200 mm
Befogási magasság L ₂	24 mm
Beállítási szög κ	142 fok
Szár Ø D _s	25 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	balos
Belső kiesztergálási mélység max.	3×D
belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszesztergálás

Termék fajtája

Furatkés

Tartozék

Váltólapka csavar készlet Típus 8

269028 8

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX15

674248 TX15

Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval
Maximális nyomaték 500 cNm

659957 500