

LOCTITE**Pillanatragasztó, 20 g, Gyártó azonosító: 480**

Rendelési adatok

Rendelés száma	083352 480
GTIN	4100630166131
Árucikk kategória	04L

Leírás

Kivitel:

Univerzálisan használható különböző anyagok összeragasztásához. Gyors száradás és tiszta, szinte láthatatlan kötések. Száradás a levegő páratartalma következtében.

Felhasználás:

Fekete, ütésálló pillanatragasztó fémek ill. **fém / gumi** összeragasztásához. Kiváló ellenálló képesség nyíró- és ütésterheléssel és nedvességgel szemben is.

Figyelem:

Nem minden országba szállítható. Expressz szállítás nem lehetséges.

Műszaki leírás

Gyártó jelölése	LOCTITE 480
Veszélyes anyag jelölés	GHS07: Felkiáltójel
Száradás	60 - 120 s
Húzó-nyírószilárdság	22 - 30 N/mm ²
Dinamikus viszkozitás	100 - 200 mPas

Adatlap

Tárolási hőmérséklet	2 - 8 °C
Sűrűség	1,05 g/cm ³
Szavatosság a gyártás dátumától számítva	17 hónap
Felhasználási hőmérséklet tartomány	-40 - 100 °C
Tulajdonság	nedvességálló
Tulajdonság	Lökésálló
Tulajdonság	Ütésálló
Alkalmas anyagok	fém
Alkalmas anyagok	Műanyag
Alkalmas anyagok	Üveg
Alkalmas anyagok	Elasztomer
Alak	folyékony
Festék	fekete
Kémiai alap	Etil-cianoakrilát
Úrtartalom	20 ml
Maximális hézagméret	0,15 mm
Terméknév attribútum	20 g
Termék fajtája	Pillantragasztó