

Garant**ER szorítópatronos befogó Forma ADB, SK 40 A = 70, ER szorítópatron mérethez: 40****Rendelési adatok**

Rendelés száma	300470 40
GTIN	4045197284679
Árucikk kategória	31A

Leírás**Kivitel:**

Köszörült külső és belső kúp. Balluff/RFID chip furattal.

GARANT –

- **Kiegyensúlyozási fok G2,5 / 25000 min⁻¹**
- **Minden szár keményen felszabályozva (nyugodt járás!).**
- **Precíziós GARANT felfogó anya finoman kiegyensúlyozva (G2,5 / 25000 min⁻¹) és bevonattal ellátva, ezáltal nagy szorítóerő és csekély kopás.**
- **Felfúrt furattal.**

Felhasználás:

Hengeres szárú szerszámok DIN 6499 – A és B alak szerinti ER szorítópatronban való befogására.

Tartalom:

Felfogó anyával együtt.

Opcionális tartozék:

Kúpvonócsap (AB) 308600 – 308806 sz., AB szorítókulcs 308820 – 308835 sz., ER szorítókulcs 309680 ill. 613300 sz., ER szorítópatron 308901 – 309449 sz., ER felfogó anya 309615 sz. (tömítőgyűrűkhöz), tömítőgyűrűk 309625 – 309645 sz. (a 309615 sz.-hoz).

Műszaki leírás

Befogási tartomány	3 - 26 mm
Tartalék anya HOLEX 309580 sz.	40

Tartalék High-Speed felfogó anya GARANT 309610 sz.	40
ER szorítópatronhoz	40
A-méret kinyúlási hossz	70 mm
Külső Ø D	63 mm
Befogó	SK 40 A = 70
Befogó szabvány	ISO 7388-1
Alak	ADB
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min ⁻¹ -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 µm
Forgácsolási stratégia	HSC
Balluffchip furat	igen
Termék fajtája	Szorítópatronos befogó

Tartozék

Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz DIN ISO 7388-1 (korábban DIN 69872) Hozzávaló meredekkúp méret 40	308820 40
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 14 mm	309040 14
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 24 mm	308990 24
Speciális kúpvonócsap, belső menet nélkültömített Meredekkúphoz 40	308700 40
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 25 mm	308990 25
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 7 mm	309040 7
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 12 mm	308990 12
Kúpvonócsaptömített, Form B Meredekkúphoz 40	308650 40
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 17 mm	308990 17
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 16 mm	308990 16
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 26 mm	309379 26
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 9 mm	309040 9

Kúpvonócsaptömített Meredekkúphoz 40	308660 40
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 24 mm	309040 24
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 10 mm	309379 10
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 14 mm	308990 14
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 10 mm	308990 10
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 26 mm	309040 26
KúpvonócsapMazak, A alak Meredekkúphoz 40M	308670 40M
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 9 mm	309419 9
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 13 mm	309379 13
Kúpvonócsap, 18CrNiMo7tömített, Form B Meredekkúphoz 40	308615 40
Speciális kúpvonócsap belső menettel Meredekkúphoz 40	308740 40
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 4 mm	309040 4
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 25 mm	309040 25
Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 40	308760 40
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 20 mm	309040 20
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 5 mm	309040 5
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 18 mm	309419 18
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 4 mm	308990 4
KúpvonócsapForm A Meredekkúphoz 40	308600 40
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 20 mm	308992 20
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 25 mm	308992 25
ET szorítópatron radiális kiegyenlítéssel menetfúráshoz és dörzsárazáshoz. Névleges befogási Ø d 10 mm	309449 10
Kúpvonócsap Hurco 45° 4 mm furattal és tűréssel tömített Meredekkúphoz 40	308801 40
KúpvonócsapForm B Meredekkúphoz 40	308640 40
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 6 mm	308990 6
Kúpvonócsap 60°tömített Meredekkúphoz 40	308785 40

ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 5 mm	308990 5
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 12 mm	309040 12
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 21 mm	309379 21
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 16 mm	308992 16
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 23 mm	308990 23
ER szorítópatron menetfúrókhozötömítéssel Névleges befogási Ø d 7 mm	309419 7
ER szorítókulcs ER szorítópatronos befogó 40	309680 40
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 26 mm	308990 26
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 19 mm	309040 19
ER szorítópatron készlet, 15 darabos, 2–16 mm	309240
ER felfogó anyaHigh Speed ER-hez 40	309610 40
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 16 mm	309379 16
ER szorítópatron készlet, 23 darabos, 4–26 mm	309320
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 6 mm	309040 6
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 20 mm	309379 20
ER szorítópatron menetfúrókhozötömítéssel Névleges befogási Ø d 12 mm	309419 12
Kúpvonócsap Hurco 90° tűrésseltömített Meredekkúphoz 40	308806 40
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 6 mm	308992 6
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 17 mm	309379 17
Kúpvonócsap 45°ötömített Meredekkúphoz 40	308765 40
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 11 mm	309040 11
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 22 mm	308990 22
ER szorítópatron menetfúrókhozötömítéssel Névleges befogási Ø d 14 mm	309419 14
ER szorítópatron menetfúrókhozötömítéssel Névleges befogási Ø d 11 mm	309419 11
ER szorítópatron HPTömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 12 mm	309381 12

ER felfogó anyaHiRunER szorítópatronos befogóhoz ER-hez 40	309617 40
Kúpvonócsaptömített, Form A Meredekkúphoz 40	308610 40
Kúpvonócsap Hurco 45° tűrésseltömített Meredekkúphoz 40	308802 40
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 6 mm	309419 6
Kúpvonócsap Mori-Seiki, tömített, Form A Meredekkúphoz 40	308630 40
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 22 mm	309419 22
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 13 mm	309040 13
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 25 mm	309379 25
ER szorítópatron HPTömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 25 mm	309381 25
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 9 mm	309379 9
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 15 mm	309040 15
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 19 mm	309379 19
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 23 mm	309379 23
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 11 mm	308990 11
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 17 mm	309040 17
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 18 mm	309040 18
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 22 mm	309040 22
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 12 mm	308992 12
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 8 mm	309379 8
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 20 mm	309419 20
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 8 mm	308992 8
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 20 mm	308990 20
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 10 mm	309419 10
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 10 mm	308992 10

Kúpvonócsaptömített, Form B Meredekkúphoz 40	308620 40
ER csúszócsapágyas befogó anya ER-hez 40	309612 40
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 24 mm	309379 24
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 5 mm	309379 5
ER szorítópatron készlet, 23 darabos, 4–26 mm	309028
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 13 mm	308990 13
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 22 mm	308992 22
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 16 mm	309040 16
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 7 mm	309379 7
Kúpvonócsaptömített Meredekkúphoz 40	308635 40
ER felfogó anya ER-hez 40	309580 40
Szorítókulcs kúpvonócsapokhozISO 7388 Hozzávaló meredekkúp méret 40	308830 40
KúpvonócsapMori-Seiki, tömített, Form A Meredekkúphoz 40	308625 40
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 19 mm	308990 19
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 7 mm	308990 7
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 6 mm	309379 6
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 11 mm	309379 11
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 14 mm	309379 14
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 22 mm	309379 22
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 14 mm	308992 14
ER szorítópatron menetfúrókhozötömítéssel Névleges befogási Ø d 25 mm	309419 25
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 15 mm	308990 15
Kúpvonócsap, 18CrNiMo7Form A Meredekkúphoz 40	308605 40
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 10 mm	309040 10
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 8 mm	308990 8
ER szorítópatron menetfúrókhozötömítéssel Névleges befogási Ø d 16 mm	309419 16
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 12 mm	309379 12

ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 8 mm	309040 8
Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 40	308790 40
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 9 mm	308990 9
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 18 mm	309379 18
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 21 mm	308990 21
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 8 mm	309419 8
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 18 mm	308992 18
Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 40	308795 40
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 18 mm	308990 18
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 15 mm	309379 15
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 21 mm	309040 21
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 23 mm	309040 23
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 3 mm	309379 3
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 4 mm	309379 4