

Garant**Furatkés, acél, balos, Szár Ø / lapkaméret: 32/16mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	261345 32/16
GTIN	4045197656193
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Alátétlapka csavar	269013 2
Lapkaméret	16 mm
Legkisebb előfúrás $\varnothing D_{\min}$	40 mm
Hozzávaló váltólapka	VC.. 1604..
Kés ISO kódja	A32S SVQCR/L16
Középtolódás L_3	22 mm
Fejhossz L_1	33,5 mm
Váltólapka csavar készlet	269028 2
Alátétlapka	269005 8
Teljes hossz L	250 mm
Befogási magasság L_2	31 mm
Beállítási szög κ	107,5 fok
Szár $\varnothing D_s$	32 mm
Szabvány	DIN 8024
Felhasználás módja	balos
Belső kiesztergálási mélység max.	3xD
belső hűtés	igen

Felhasználás	Belső hosszsztergálás
Termék fajtája	Furatkés

Tartozék

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15
Váltólapka csavar készlet Típus 2	269028 2
Alátétlapka Típus 8	269005 8
Csavar alátétlapkához Típus 2	269013 2
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500