

Garant**Furatkés, acél, balos, Szár Ø / lapkaméret: 32/16mm**

Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 261349 32/16 |
| GTIN | 4045197656254 |
| Árucikk kategória | 21T |

Műszaki leírás

| | |
|--|----------------|
| Hozzávaló váltólapka | VC.. 1604.. |
| Alátétlapka csavar | 269013 2 |
| Középeltolódás L ₃ | 22 mm |
| Kés ISO kódja | A32S SVUCR/L16 |
| Fejhossz L ₁ | 33,5 mm |
| Lapkaméret | 16 mm |
| Váltólapka csavar készlet | 269028 2 |
| Alátétlapka | 269005 8 |
| Legkisebb előfúrási Ø D _{min} | 40 mm |
| Teljes hossz L | 250 mm |
| Befogási magasság L ₂ | 31 mm |
| Beállítási szög κ | 93 fok |
| Szár Ø D _s | 32 mm |
| Szabvány | DIN 8024 |
| Felhasználás módja | balos |
| Belső kiesztergálási mélység max. | 3×D |
| belső hűtés | igen |

| | |
|----------------|-----------------------|
| Felhasználás | Belső hosszsztergálás |
| Termék fajtája | Furatkés |

Tartozék

| | |
|---|-------------|
| PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX15 | 674248 TX15 |
| Alátétlapka Típus 8 | 269005 8 |
| Csavar alátétlapkához Típus 2 | 269013 2 |
| Váltólapka csavar készlet Típus 2 | 269028 2 |
| Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm | 659957 500 |