

**Garant****Részprofil lapka 60° belső, jobbos, HB7020, Emelkedés: 0,5-1,25mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	270789 0,5-1,25
GTIN	4045197463074
Árucikk kategória	21J

**Leírás****Kivitel:**

**Részprofil lapka 60° belső menethez.**

**Műszaki leírás**

Szerszámanyag	HM
Menetemelkedés	0,5 mm
maximális menetemelkedés	1,25 mm
Bel- /kültéri felhasználás	belső
Felhasználás módja	jobbos
Váltólapka profil	Részprofil
Minőség	HB7020
Tűrési osztály	DIN 13 6H
Menetfajta	M
Menetfajta	MF

Menetfajta	MF-LH
Menetfajta	M-LH
Profilszög	60 fok
Vastagság	1,85 mm
Lapkaméret L	6 mm
Termék fajtája	Váltólapka menetesztergáláshoz

### Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas	200 m/min	N
Alu > 10% Si	feltételesen alkalmas	180 m/min	N
Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas	160 m/min	P
Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	160 m/min	P
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	120 m/min	P
Acél < 1100 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	90 m/min	P
Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas	70 m/min	P
Acél < 55 HRC	feltételesen alkalmas	30 m/min	H
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas	90 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas	90 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas	50 m/min	S
GG(G)	alkalmas	120 m/min	K
CuZn	feltételesen alkalmas	120 m/min	N
Folyamatos	feltételesen alkalmas		
Szabálytalan	alkalmas		
Megszakított	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		
Száraz	feltételesen alkalmas		

