

**Garant****Whistle-Notch befogó Forma ADB, SK 40 rövid, Befogási Ø D1: 25mm****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 300430 25     |
| GTIN              | 4045197284488 |
| Árucikk kategória | 31A           |

**Leírás****Kivitel:**

Ütközőcsavarral. Szárak keményen felszabályozva (nyugodt járás!). RFID / Balluffchip furattal.

**Előny:**

A szerszámot a felfogócsavar oldalról rögzíti és az ütközőcsavar hátulról megtámasztja. Ez hézagmentes befogást és rezgésmentes forgácsolást eredményez.

**Felhasználás:**

Hengeres szárú és **kúpos befogófelületű** (2°) szerszámok befogására a DIN 1835 E és DIN 6535 HE szerint.

· **A fúrók homlokoldali utánkösörüléséből eredő hosszvesztés a szerszámbe fogóban történő axiális hosszállítással korrigálható.**

**Opcionális tartozék:**

Kúpvonócsap (AB) 308600 – 308806 sz., AB szorítókulcs 308820 – 308835 sz.

**Műszaki leírás**

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| A-méret kinyúlási hossz           | 100 mm      |
| Befogási Ø D <sub>1</sub>         | 25 mm       |
| Tartalék felfogócsavar 309900 sz. | 25          |
| Külső Ø D                         | 65 mm       |
| Befogó                            | SK 40 rövid |
| Szabvány                          | DIN 6359    |

|                                      |                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| Befogó szabvány                      | ISO 7388-1                         |
| Alak                                 | ADB                                |
| Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 6,3 25000 min <sup>-1</sup> -nél |
| Körfutási pontosság                  | ≤ 3 μm                             |
| Forgácsolási stratégia               | HPC                                |
| Termék fajtája                       | Menesztőlapos befogó               |

## Tartozék

|   |            |
|---|------------|
| Kúpvonócsaptömített, Form A Meredekkúphoz 40  | 308610 40  |
| Speciális kúpvonócsap belső menettel Meredekkúphoz 40   | 308740 40  |
| Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 40  | 308795 40  |
| Kúpvonócsap Hurco 90° tűrésseltömített Meredekkúphoz 40   | 308806 40  |
| Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz DIN ISO 7388-1 (korábban DIN 69872) Hozzávaló meredekkúp méret 40 | 308820 40  |
| Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz ISO 7388 Hozzávaló meredekkúp méret 40                            | 308830 40  |
| Kúpvonócsap Mazak, A alak Meredekkúphoz 40M   | 308670 40M |
| Speciális kúpvonócsap, belső menet nélkültömített Meredekkúphoz 40                              | 308700 40  |
| Kúpvonócsap Hurco 45° 4 mm furattal és tűrésseltömített Meredekkúphoz 40                        | 308801 40  |
| Kúpvonócsaptömített Meredekkúphoz 40  | 308635 40  |
| Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 40  | 308790 40  |
| Kúpvonócsap, 18CrNiMo7Form A Meredekkúphoz 40   | 308605 40  |
| Kúpvonócsap Hurco 45° tűrésseltömített Meredekkúphoz 40   | 308802 40  |
| Kúpvonócsaptömített, Form B Meredekkúphoz 40  | 308650 40  |
| Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 40  | 308760 40  |
|   | 308615 40  |

Kúpvonócsap, 18CrNiMo7tömített, Form B Meredekkúphoz  
40

|   |           |
|---|-----------|
| KúpvonócsapForm A Meredekkúphoz 40                          | 308600 40 |
| Kúpvonócsaptömített Meredekkúphoz 40                        | 308660 40 |
| KúpvonócsapMori-Seiki, tömített, Form A Meredekkúphoz<br>40 | 308630 40 |
| Kúpvonócsap 60°tömített Meredekkúphoz 40                    | 308785 40 |
| Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 40                    | 308765 40 |
| Kúpvonócsaptömített, Form B Meredekkúphoz 40                | 308620 40 |
| KúpvonócsapForm B Meredekkúphoz 40                          | 308640 40 |
| KúpvonócsapMori-Seiki, tömített, Form A Meredekkúphoz<br>40 | 308625 40 |
| Tartalék felfogócsavar Tokmányhoz, befogási Ø D1 25 mm      | 309900 25 |