

Garant**VC.T 160404, Minőség: HB7020**

Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 261372 HB7020 |
| GTIN | 4045197699473 |
| Árucikk kategória | 21G |

Leírás

VC.T 160404 HB7020 Minőség: HB7020

Forgácstörő: SS

Tűrés: M

Fogásmélység a_p : 0,2 - 1,5 mmElőtolás f : 0,05 - 0,2 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 150 - 400 m/min

Műszaki leírás

| | |
|--|---------------------|
| Fő felhasználás | P |
| Forgácsolási feltétel | enyhén megszakított |
| Fogásmélység a_p | 0,2 - 1,5 mm |
| Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c | 150 - 400 m/min |
| Előtolás f | 0,05 - 0,2 mm/ford, |
| Sarokrádiusz | 0,4 mm |

| | |
|--------------------------------|---------------------------|
| Forgácstörő | SS |
| Minőség | HB7020 |
| Simító / nagyoló hozzárendelés | Simítás |
| Szerszámananyag | HM |
| Váltólapka ISO kód | VCMT 160404 |
| Cserék / élek száma | 2 |
| Tűrés | M |
| Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |