

**HOLEX****ER szorítópatronos befogó Forma AD, SK 30 rövid, ER szorítópatron mérethez: 25****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 300465 25     |
| GTIN              | 4045197674357 |
| Árucikk kategória | 32A           |

**Leírás****Kivitel:**

Köszörült külső és belső kúp. Balluff/RFID chip furattal.

**HOLEX –**

Precíziós HOLEX felfogó anya, kiegyensúlyozva ( $G6,3 / 18000 \text{ min}^{-1}$ , minden szár finom üveggyönggyel szórva. Kiegyensúlyozási fok  $G6,3 / 18000 \text{ min}^{-1}$ ).

**Felhasználás:**

Hengeres szárú szerszámok DIN 6499 – A és B alak szerinti ER szorítópatronban való befogására.

**Tartalom:**

Felfogó anyával együtt.

**Különleges tartozék:**

Kúpvonócsap (AB) 308600 – 308806 sz., AB szorítókulcs 308820 – 308835 sz., ER szorítókulcs 309680 ill. 613300 sz., ER szorítópatron 308901 – 309449 sz., ER felfogó anya 309615 sz. (tömítőgyűrűkhöz), tömítőgyűrűk 309625 – 309645 sz. (a 309615 sz.-hoz).

Forgácsolási stratégia: HSC

Befogási tartomány: 1 - 16 mm

A-méret kinyúlási hossz: 55 mm

Külső Ø D: 42 mm

Tartalék High-Speed felfogó anya GARANT 309610 sz.: 25

Tartalék anya HOLEX 309580 sz.: 25

**Műszaki leírás**

|  |                                    |
|--|------------------------------------|
| ER szorítópatronhoz                                | 25                                 |
| A-méret kinyúlási hossz                            | 55 mm                              |
| Tartalék anya HOLEX 309580 sz.                     | 25                                 |
| Tartalék High-Speed felfogó anya GARANT 309610 sz. | 25                                 |
| Befogási tartomány                                 | 1 - 16 mm                          |
| Külső Ø D  | 42 mm                              |
| Befogási Ø D <sub>1</sub>                          | 1-16 mm                            |
| Befogó   | SK 30 rövid                        |
| Befogó szabvány                                    | ISO 7388-1                         |
| Alak   | AD                                 |
| Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám               | G 6,3 18000 min <sup>-1</sup> -nél |
| Körfutási pontosság                                | ≤ 3 µm                             |
| Forgácsolási stratégia                             | HSC                                |
| Balluffchip furat                                  | igen                               |
| Termék fajtája                                     | Szorítópatronos befogó             |

## Tartozék

|   |            |
|---|------------|
| ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 2 mm                             | 308941 2   |
| ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 2,5 mm                           | 308941 2,5 |
| ER szorítópatron HP tömítéssel Névleges befogási Ø d 14 mm              | 309374 14  |
| ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 10 mm                            | 308960 10  |
| ER szorítópatron HP tömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 10 mm | 309375 10  |
| ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 12 mm                 | 308946 12  |
| ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 12 mm                            | 308960 12  |
| ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 5 mm                             | 308941 5   |
| ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 3 mm                             | 308941 3   |

|  |           |
|--|-----------|
| ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 12 mm  | 309373 12 |
| ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 12 mm                                  | 309411 12 |
| ER szorítópatron HP tömítéssel Névleges befogási Ø d 7 mm  | 309374 7  |
| ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 10 mm                                  | 309409 10 |
| ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 2 mm  | 308960 2  |
| ER szorítópatron HP tömítéssel Névleges befogási Ø d 6 mm  | 309374 6  |
| ER szorítópatron készlet, 15 darabos, 2–16 mm  | 309240    |
| ER szorítópatron HP tömítéssel Névleges befogási Ø d 5 mm  | 309374 5  |
| ET szorítópatron radiális kiegyenlítéssel menetfúráshoz és dörzsárazáshoz. Névleges befogási Ø d 10 mm | 309447 10 |
| ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 15 mm  | 308946 15 |
| ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 15 mm  | 308959 15 |
| ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 7 mm   | 308959 7  |
| ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 7 mm  | 308941 7  |
| ER szorítópatron készlet, 7 darabos, 4 – 16 mm tömítéssel  | 309022    |
| ER csúszócsapágyas befogó anya ER-hez 25   | 309612 25 |
| ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 14 mm                                  | 309409 14 |
| ET szorítópatron radiális kiegyenlítéssel menetfúráshoz és dörzsárazáshoz. Névleges befogási Ø d 4 mm  | 309447 4  |
| ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 11 mm  | 308946 11 |
| ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 14 mm  | 308959 14 |
| ER szorítópatron HP tömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 14 mm                                | 309375 14 |
| ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 16 mm  | 308959 16 |
| ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 4 mm   | 308946 4  |
| ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 9 mm   | 308959 9  |

|   |           |
|---|-----------|
| ER szorítópatron HP tömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 6 mm                                | 309375 6  |
| ET szorítópatron radiális kiegyenlítéssel menetfúráshoz és dörzsárazáshoz. Névleges befogási Ø d 3 mm | 309447 3  |
| ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 9 mm                                  | 309411 9  |
| ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 6 mm  | 308946 6  |
| ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 8 mm  | 308959 8  |
| ET szorítópatron menetfúrókhoz, axiális kiegyenlítéssel Névleges befogási Ø d 6 mm                    | 309430 6  |
| ER szorítópatron HP tömítéssel Névleges befogási Ø d 15 mm  | 309374 15 |
| ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 15 mm   | 309373 15 |
| ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 16 mm  | 308941 16 |
| ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 5 mm  | 309373 5  |
| ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 6 mm  | 309373 6  |
| ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 9 mm   | 308941 9  |
| ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel és fúvókákkal Névleges befogási Ø d 6 mm                    | 309413 6  |
| ER szorítópatron tömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 16 mm                                  | 308962 16 |
| ER szorítópatron tömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 14 mm                                  | 308962 14 |
| ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 15 mm  | 308941 15 |
| ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 11 mm   | 308959 11 |
| ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 13 mm   | 308946 13 |
| ER felfogó anya High Speed ER-hez 25  | 309610 25 |
| ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 11 mm                                 | 309409 11 |
| ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 4 mm   | 308941 4  |
| ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 11 mm  | 308941 11 |
| ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 2 mm  | 309373 2  |

|   |            |
|---|------------|
| ER szorítópatron tömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 12 mm                                    | 308962 12  |
| ET szorítópatron radiális kiegyenlítéssel menetfúráshoz és dörzsárazáshoz. Névleges befogási Ø d 7 mm   | 309447 7   |
| ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 11 mm                                   | 309411 11  |
| ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 10 mm                                   | 309411 10  |
| ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 13 mm  | 308941 13  |
| ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 7 mm                                    | 309409 7   |
| ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 6 mm   | 308941 6   |
| ER szorítópatron HP tömítéssel Névleges befogási Ø d 10 mm  | 309374 10  |
| ET szorítópatron radiális kiegyenlítéssel menetfúráshoz és dörzsárazáshoz. Névleges befogási Ø d 3,5 mm | 309447 3,5 |
| ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 9 mm  | 308946 9   |
| ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 4 mm  | 308959 4   |
| ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 8 mm                                    | 309411 8   |
| ET szorítópatron menetfúrókhoz, axiális kiegyenlítéssel Névleges befogási Ø d 4,5 mm                    | 309430 4,5 |
| ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 9 mm  | 309373 9   |
| ER szorítópatron tömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 7 mm                                     | 308962 7   |
| ET szorítópatron menetfúrókhoz, axiális kiegyenlítéssel Névleges befogási Ø d 2,8 mm                    | 309430 2,8 |
| ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel és fúvókákkal Névleges befogási Ø d 11 mm                     | 309413 11  |
| ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 13 mm   | 308959 13  |
| Kúpvonócsap 60° tömített Meredekkúphoz 30   | 308785 30  |
| ER szorítópatron tömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 9 mm                                     | 308962 9   |
| ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 12 mm   | 308959 12  |

|   |           |
|---|-----------|
| ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 6 mm  | 308959 6  |
| ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 14 mm   | 308946 14 |
| ER szorítókulcs ER szorítópatronos befogó 25  | 309680 25 |
| ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 6 mm   | 308960 6  |
| ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 7 mm  | 309373 7  |
| ER szorítópatron tömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 3 mm                                   | 308962 3  |
| ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 7 mm                                  | 309411 7  |
| ET szorítópatron radiális kiegyenlítéssel menetfúráshoz és dörzsárazáshoz. Névleges befogási Ø d 6 mm | 309447 6  |
| ET szorítópatron menetfúrókhoz, axiális kiegyenlítéssel Névleges befogási Ø d 9 mm                    | 309430 9  |
| ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 4 mm   | 308960 4  |
| ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel és fúvókákkal Névleges befogási Ø d 9 mm                    | 309413 9  |
| ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 7 mm  | 308946 7  |
| ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 16 mm                                 | 309409 16 |
| ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 14 mm  | 308960 14 |
| ER szorítópatron HP tömítéssel Névleges befogási Ø d 13 mm  | 309374 13 |
| Nyomatékkulcs rátűző ER mini anyához ER szorítópatronos befogó 25                                     | 309745 25 |
| ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 3 mm   | 308960 3  |
| ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel és fúvókákkal Névleges befogási Ø d 14 mm                   | 309413 14 |
| ER szorítópatron tömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 8 mm                                   | 308962 8  |
| ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 12 mm  | 308941 12 |
| ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 13 mm   | 309373 13 |
| ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel és fúvókákkal Névleges befogási Ø d 8 mm                    | 309413 8  |

|   |            |
|---|------------|
| ER szorítópatron készlet, 15 darabos, 2–16 mm tömítéssel és fúvókával                                   | 309245     |
| ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel és fúvókákkal Névleges befogási Ø d 12 mm                     | 309413 12  |
| ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 9 mm                                    | 309409 9   |
| ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 8 mm  | 308946 8   |
| ER szorítópatron tömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 11 mm                                    | 308962 11  |
| ET szorítópatron menetfúrókhoz, axiális kiegyenlítéssel Névleges befogási Ø d 7 mm                      | 309430 7   |
| Nyomatékkulcs irányváltós racsnival Maximális nyomaték 200 Nm   | 656050 200 |
| ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 10 mm   | 309373 10  |
| ET szorítópatron menetfúrókhoz, axiális kiegyenlítéssel Névleges befogási Ø d 10 mm                     | 309430 10  |
| ER szorítópatron tömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 10 mm                                    | 308962 10  |
| ER szorítópatron tömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 6 mm                                     | 308962 6   |
| ET szorítópatron radiális kiegyenlítéssel menetfúráshoz és dörzsárazáshoz. Névleges befogási Ø d 4,5 mm | 309447 4,5 |
| ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 11 mm  | 308960 11  |
| ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 9 mm   | 308960 9   |
| ER szorítópatron tömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 15 mm                                    | 308962 15  |
| ER szorítópatron HP tömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 4 mm                                  | 309375 4   |
| ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel és fúvókákkal Névleges befogási Ø d 7 mm                      | 309413 7   |
| ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 4 mm  | 309373 4   |
| ER szorítópatron HP tömítéssel Névleges befogási Ø d 9 mm   | 309374 9   |
|   | 308962 13  |

ER szorítópatron tömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 13 mm

|   |            |
|---|------------|
| ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 10 mm   | 308946 10  |
| ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 16 mm   | 308946 16  |
| ER szorítópatron készlet, 15 darabos, 2–16 mm tömítéssel  | 309244     |
| ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 11 mm   | 309373 11  |
| ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 8 mm                                  | 309409 8   |
| ER szorítópatron HP tömítéssel Névleges befogási Ø d 4 mm   | 309374 4   |
| ET szorítópatron menetfúrókhoz, axiális kiegyenlítéssel Névleges befogási Ø d 8 mm                    | 309430 8   |
| ER szorítópatron tömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 5 mm                                   | 308962 5   |
| ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel és fúvókákkal Névleges befogási Ø d 4,5 mm                  | 309413 4,5 |
| ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel és fúvókákkal Névleges befogási Ø d 10 mm                   | 309413 10  |
| ER felfogó anya HiRunER szorítópatronos befogóhoz ER-hez 25   | 309617 25  |
| ER szorítópatron tömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 4 mm                                   | 308962 4   |
| ET szorítópatron radiális kiegyenlítéssel menetfúráshoz és dörzsárazáshoz. Névleges befogási Ø d 9 mm | 309447 9   |
| ER szorítópatron HP tömítéssel Névleges befogási Ø d 8 mm   | 309374 8   |
| ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 3 mm  | 309373 3   |
| ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 14 mm  | 308941 14  |
| ET szorítópatron menetfúrókhoz, axiális kiegyenlítéssel Névleges befogási Ø d 3,5 mm                  | 309430 3,5 |
| ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 10 mm   | 308959 10  |
| ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 10 mm  | 308941 10  |
| ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 16 mm   | 309373 16  |



|   |            |
|---|------------|
| ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 5 mm  | 308959 5   |
| ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 4,5 mm                                | 309411 4,5 |
| ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 5 mm  | 308946 5   |
| ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 6 mm                                  | 309409 6   |
| ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 4,5 mm                                | 309409 4,5 |
| ET szorítópatron radiális kiegyenlítéssel menetfúráshoz és dörzsárazáshoz. Névleges befogási Ø d 5 mm | 309447 5   |
| ER szorítópatron HP tömítéssel Névleges befogási Ø d 11 mm  | 309374 11  |
| ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 3 mm  | 308946 3   |
| ER szorítópatron HP tömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 12 mm                               | 309375 12  |
| ER szorítópatron HP tömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 8 mm                                | 309375 8   |
| ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 16 mm                                 | 309411 16  |
| ER szorítópatron készlet HP tömítéssel (4; 6; 8; 10; 12; 14; 16 mm) 429 E                             | 309394     |
| ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 6 mm                                  | 309411 6   |
| ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 14 mm   | 309373 14  |
| ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 8 mm   | 308960 8   |
| ER szorítópatron HP tömítéssel Névleges befogási Ø d 16 mm  | 309374 16  |
| Kúpvonócsap 45° tömített Meredekkúphoz 30   | 308765 30  |
| ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 7 mm   | 308960 7   |
| Kúpvonócsap 45° tömített Meredekkúphoz 30   | 308760 30  |
| ER szorítópatron HP tömítéssel Névleges befogási Ø d 3 mm   | 309374 3   |
| ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 5 mm   | 308960 5   |

|   |           |
|---|-----------|
| ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 16 mm  | 308960 16 |
| ET szorítópatron radiális kiegyenlítéssel menetfúráshoz és dörzsárazáshoz. Névleges befogási Ø d 8 mm | 309447 8  |
| ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 12 mm                                 | 309409 12 |
| ER felfogó anya ER-hez 25   | 309580 25 |
| ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 3 mm  | 308959 3  |
| ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 8 mm  | 309373 8  |
| Kúpvonócsap tömített, Form A Meredekkúphoz 30   | 308610 30 |
| ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 8 mm   | 308941 8  |
| ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 14 mm                                 | 309411 14 |
| ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 13 mm  | 308960 13 |
| ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 15 mm  | 308960 15 |
| ER szorítópatron HP tömítéssel Névleges befogási Ø d 12 mm  | 309374 12 |