

HOLEX**ER szorítópatronos befogó Forma AD, SK 30 rövid, ER szorítópatron mérethez: 32****Rendelési adatok**

Rendelés száma	300465 32
GTIN	4045197674364
Árucikk kategória	32A

Leírás**Kivitel:**

Köszörült külső és belső kúp. Balluff/RFID chip furattal.

HOLEX –

Precíziós HOLEX felfogó anya, kiegyensúlyozva ($G6,3 / 18000 \text{ min}^{-1}$, minden szár finom üveggyönggyel szórva. Kiegyensúlyozási fok $G6,3 / 18000 \text{ min}^{-1}$).

Felhasználás:

Hengeres szárú szerszámok DIN 6499 – A és B alak szerinti ER szorítópatronban való befogására.

Tartalom:

Felfogó anyával együtt.

Különleges tartozék:

Kúpvonócsap (AB) 308600 – 308806 sz., AB szorítókulcs 308820 – 308835 sz., ER szorítókulcs 309680 ill. 613300 sz., ER szorítópatron 308901 – 309449 sz., ER felfogó anya 309615 sz. (tömítőgyűrűkhöz), tömítőgyűrűk 309625 – 309645 sz. (a 309615 sz.-hoz).

Forgácsolási stratégia: HSC

Befogási tartomány: 2 - 20 mm

A-méret kinyúlási hossz: 60 mm

Külső Ø D: 50 mm

Tartalék High-Speed felfogó anya GARANT 309610 sz.: 32

Tartalék anya HOLEX 309580 sz.: 32

Műszaki leírás

Tartalék High-Speed felfogó anya GARANT 309610 sz.	32
ER szorítópatronhoz	32
Befogási tartomány	2 - 20 mm
Tartalék anya HOLEX 309580 sz.	32
A-méret kinyúlási hossz	60 mm
Külső Ø D	50 mm
Befogási Ø D ₁	2-20 mm
Befogó	SK 30 rövid
Befogó szabvány	ISO 7388-1
Alak	AD
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 6,3 18000 min ⁻¹ -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 µm
Forgácsolási stratégia	HSC
Balluffchip furat	igen
Termék fajtája	Szorítópatronos befogó

Tartozék

ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 8 mm	309000 8
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 7 mm	309001 7
ER szorítópatron HP tömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 12 mm	309378 12
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 6 mm	308981 6
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 14 mm	308986 14
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 11 mm	309416 11
ET szorítópatron menetfúrókhoz, axiális kiegyenlítéssel Névleges befogási Ø d 7 mm	309432 7
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel és fúvókákkal Névleges befogási Ø d 7 mm	309418 7

ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 17 mm	309000 17
ET szorítópatron radiális kiegyenlítéssel menetfúráshoz és dörzsárazáshoz. Névleges befogási Ø d 11 mm	309448 11
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 7 mm	309376 7
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 10 mm	308981 10
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 14 mm	308981 14
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel és fúvókákkal Névleges befogási Ø d 6 mm	309418 6
ET szorítópatron radiális kiegyenlítéssel menetfúráshoz és dörzsárazáshoz. Névleges befogási Ø d 10 mm	309448 10
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 6 mm	309416 6
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 8 mm	309414 8
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 6 mm	309376 6
ER szorítópatron tömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 15 mm	309002 15
ER szorítópatron tömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 4 mm	309002 4
ET szorítópatron radiális kiegyenlítéssel menetfúráshoz és dörzsárazáshoz. Névleges befogási Ø d 4,5 mm	309448 4,5
ER szorítópatron készlet, 18 darabos, 3–20 mm tömítéssel	309284
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 15 mm	309000 15
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 8 mm	309001 8
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 20 mm	309001 20
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 6 mm	309001 6
Kúpvonócsap 60° tömített Meredekkúphoz 30	308785 30
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 9 mm	308981 9
ET szorítópatron radiális kiegyenlítéssel menetfúráshoz és dörzsárazáshoz. Névleges befogási Ø d 4 mm	309448 4
ER szorítópatron tömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 19 mm	309002 19
	309432 4,5

ET szorítópatron menetfúrókhoz, axiális kiegyenlítéssel
Névleges befogási Ø d 4,5 mm

ER szorítópatron HP tömítéssel Névleges befogási Ø d 11 mm

309377 11

ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 6 mm

309414 6

ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 12 mm

308981 12

ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 8 mm

308981 8

ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 3 mm

309000 3

ER szorítópatron tömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 6 mm

309002 6

ER szorítópatron készlet, 18 darabos, 3–20 mm tömítéssel és fúvókával

309285

ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 20 mm

308986 20

ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 17 mm

309001 17

ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 7 mm

309000 7

ER szorítópatron készlet, 18 darabos, 3–20 mm

309024

ER szorítópatron tömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 18 mm

309002 18

ER szorítópatron tömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 12 mm

309002 12

ER szorítópatron HP tömítéssel Névleges befogási Ø d 10 mm

309377 10

ER szorítópatron HP tömítéssel Névleges befogási Ø d 3 mm

309377 3

ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 9 mm

309000 9

ER szorítópatron HP tömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 16 mm

309378 16

ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 17 mm

308981 17

ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 16 mm

309414 16

ER felfogó anya HiRunER szorítópatronos befogóhoz ER-hez 32

309617 32

ER szorítópatron HP tömítéssel Névleges befogási Ø d 14 mm	309377 14
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 7 mm	308986 7
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 16 mm	309001 16
ER szorítópatron HP tömítéssel Névleges befogási Ø d 18 mm	309377 18
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 7 mm	308981 7
ER szorítópatron tömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 17 mm	309002 17
ET szorítópatron radiális kiegyenlítéssel menetfúráshoz és dörzsárazáshoz. Névleges befogási Ø d 14 mm	309448 14
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 3 mm	308981 3
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 4 mm	308981 4
ET szorítópatron menetfúrókhoz, axiális kiegyenlítéssel Névleges befogási Ø d 11 mm	309432 11
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 11 mm	309376 11
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 5 mm	309001 5
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel és fúvókákkal Névleges befogási Ø d 18 mm	309418 18
ER felfogó anya ER-hez 32	309580 32
ER szorítópatron HP tömítéssel Névleges befogási Ø d 19 mm	309377 19
ER szorítópatron HP tömítéssel Névleges befogási Ø d 15 mm	309377 15
ET szorítópatron radiális kiegyenlítéssel menetfúráshoz és dörzsárazáshoz. Névleges befogási Ø d 8 mm	309448 8
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 18 mm	309416 18
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 12 mm	309000 12
ER szorítópatron tömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 20 mm	309002 20
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 13 mm	309001 13
	309416 8

ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 8 mm

ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 16 mm	309000 16
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 16 mm	309376 16
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 8 mm	308986 8
ER szorítópatron készlet HP tömítéssel (4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 20 mm) 469 E	309397
ET szorítópatron radiális kiegyenlítéssel menetfúráshoz és dörzsárazáshoz. Névleges befogási Ø d 12 mm	309448 12
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 6 mm	308986 6
ER szorítópatron tömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 11 mm	309002 11
ER szorítópatron HP tömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 18 mm	309378 18
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 17 mm	308986 17
ER szorítópatron HP tömítéssel Névleges befogási Ø d 7 mm	309377 7
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 4 mm	308986 4
ER szorítókulcs ER szorítópatronos befogó 32	309680 32
Kúpvonócsap tömített, Form A Meredekkúphoz 30	308610 30
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 18 mm	309376 18
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 13 mm	308981 13
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 10 mm	309000 10
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 9 mm	309376 9
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 11 mm	308986 11
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 2 mm	309376 2
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 15 mm	309376 15
ER szorítópatron HP tömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 20 mm	309378 20
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 4 mm	309376 4
ER szorítópatron tömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 14 mm	309002 14

ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 11 mm	309001 11
Kúpvonócsap 45° tömített Meredekkúphoz 30	308760 30
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel és fúvókákkal Névleges befogási Ø d 9 mm	309418 9
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 19 mm	309001 19
ET szorítópatron radiális kiegyenlítéssel menetfúráshoz és dörzsárazáshoz. Névleges befogási Ø d 6 mm	309448 6
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel és fúvókákkal Névleges befogási Ø d 4,5 mm	309418 4,5
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 12 mm	308986 12
ER szorítópatron HP tömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 4 mm	309378 4
ER szorítópatron HP tömítéssel Névleges befogási Ø d 16 mm	309377 16
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 8 mm	309376 8
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel és fúvókákkal Névleges befogási Ø d 16 mm	309418 16
ER szorítópatron tömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 9 mm	309002 9
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 18 mm	309001 18
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 13 mm	309000 13
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 7 mm	309416 7
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 12 mm	309414 12
ET szorítópatron radiális kiegyenlítéssel menetfúráshoz és dörzsárazáshoz. Névleges befogási Ø d 5 mm	309448 5
ER szorítópatron HP tömítéssel Névleges befogási Ø d 17 mm	309377 17
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 16 mm	308986 16
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 12 mm	309376 12
ET szorítópatron menetfúrókhoz, axiális kiegyenlítéssel Névleges befogási Ø d 9 mm	309432 9

ER szorítópatron tömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 13 mm	309002 13
ER szorítópatron HP tömítéssel Névleges befogási Ø d 13 mm	309377 13
ER szorítópatron tömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 3 mm	309002 3
ET szorítópatron menetfúrókhoz, axiális kiegyenlítéssel Névleges befogási Ø d 6 mm	309432 6
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 3 mm	308986 3
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 14 mm	309000 14
ER felfogó anya High Speed ER-hez 32	309610 32
ER szorítópatron készlet, 18 darabos, 3–20 mm	309280
ER szorítópatron HP tömítéssel Névleges befogási Ø d 4 mm	309377 4
ER szorítópatron tömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 7 mm	309002 7
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 15 mm	308981 15
ER szorítópatron HP tömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 10 mm	309378 10
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 6 mm	309000 6
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 20 mm	309000 20
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 5 mm	309000 5
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 15 mm	308986 15
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 20 mm	308981 20
ER szorítópatron HP tömítéssel Névleges befogási Ø d 12 mm	309377 12
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel és fúvókákkal Névleges befogási Ø d 12 mm	309418 12
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 11 mm	309414 11
ER szorítópatron tömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 8 mm	309002 8
	309377 8

ER szorítópatron HP tömítéssel Névleges befogási Ø d 8 mm

ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 19 mm 308981 19

ER szorítópatron HP tömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 8 mm 309378 8

ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 14 mm 309414 14

ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 19 mm 309376 19

ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 9 mm 309414 9

ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 10 mm 309416 10

ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 19 mm 309000 19

ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 5 mm 308981 5

ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 14 mm 309001 14

ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 3 mm 309001 3

ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 14 mm 309416 14

ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 5 mm 309376 5

ET szorítópatron menetfúrókhoz, axiális kiegyenlítéssel Névleges befogási Ø d 8 mm 309432 8

ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 16 mm 309416 16

ER szorítópatron tömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 10 mm 309002 10

ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel és fúvókákkal Névleges befogási Ø d 20 mm 309418 20

ER szorítópatron HP tömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 6 mm 309378 6

ER csúszócsapágyas befogó anya ER-hez 32 309612 32

ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 18 mm 309414 18

Kúpvonócsap 45° tömített Meredekkúphoz 30 308765 30

ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 18 mm	308986 18
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 15 mm	309001 15
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 12 mm	309001 12
ET szorítópatron radiális kiegyenlítéssel menetfúráshoz és dörzsárazáshoz. Névleges befogási Ø d 7 mm	309448 7
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 10 mm	309414 10
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 18 mm	309000 18
ER szorítópatron tömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 16 mm	309002 16
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 9 mm	309416 9
ET szorítópatron menetfúrókhoz, axiális kiegyenlítéssel Névleges befogási Ø d 12 mm	309432 12
ER szorítópatron HP tömítéssel Névleges befogási Ø d 9 mm	309377 9
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 20 mm	309414 20
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 10 mm	309001 10
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 11 mm	309000 11
ER szorítópatron HP tömítéssel Névleges befogási Ø d 6 mm	309377 6
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 5 mm	308986 5
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 4 mm	309000 4
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 9 mm	308986 9
ET szorítópatron menetfúrókhoz, axiális kiegyenlítéssel Névleges befogási Ø d 10 mm	309432 10
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel és fúvókákkal Névleges befogási Ø d 8 mm	309418 8
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 20 mm	309376 20
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 17 mm	309376 17
ER szorítópatron HP tömítéssel Névleges befogási Ø d 20 mm	309377 20

ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 11 mm	308981 11
ET szorítópatron radiális kiegyenlítéssel menetfúráshoz és dörzsárazáshoz. Névleges befogási Ø d 9 mm	309448 9
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 10 mm	309376 10
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 9 mm	309001 9
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 4,5 mm	309414 4,5
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 18 mm	308981 18
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel és fúvókákkal Névleges befogási Ø d 14 mm	309418 14
ER szorítópatron tömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 5 mm	309002 5
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 19 mm	308986 19
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 10 mm	308986 10
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 13 mm	308986 13
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 12 mm	309416 12
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel és fúvókákkal Névleges befogási Ø d 10 mm	309418 10
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel és fúvókákkal Névleges befogási Ø d 11 mm	309418 11
ER szorítópatron készlet, 8 darabos, 4–16, 20 mm tömítéssel	309026
ER szorítópatron készlet HP (4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 20 mm) 470 E	309396
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 14 mm	309376 14
ER szorítópatron HP tömítéssel Névleges befogási Ø d 5 mm	309377 5
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 13 mm	309376 13
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 4,5 mm	309416 4,5
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 16 mm	308981 16
	309378 14

ER szorítópatron HP tömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 14 mm

ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 4 mm

309001 4

ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 3 mm

309376 3

ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 7 mm

309414 7

ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 20 mm

309416 20