


Garant**Teljes profilú lapka 55° külső, jobbos, HB7020, Menetek száma / coll: 28**

Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 270802 28 |
| GTIN | 4045197370556 |
| Árucikk kategória | 21J |

Műszaki leírás

| | |
|----------------------------|---------------|
| Menetek száma / coll | 28 |
| Szerszámanyag | HM |
| Felhasználás módja | jobbos |
| Bel- /kültéri felhasználás | külső |
| Váltólapka profil | Teljes profil |
| Minőség | HB7020 |
| Menetfajta | BSW |
| Menetfajta | BSP |
| Menetfajta | BSW-LH |
| Menetfajta | G |
| Menetfajta | G-LH |
| Menetfajta | BSP-LH |

| | |
|----------------|--------------------------------|
| Profilszög | 55 fok |
| Vastagság | 3,6 mm |
| Lapkaméret L | 16 mm |
| Termék fajtája | Váltólapka menetesztergáláshoz |

Felhasználói adatok

| | Felhasználás | V_c | ISO kód |
|-------------------------------|-----------------------|-----------|---------|
| Alu (rövid forgácsú) | feltételesen alkalmas | 200 m/min | N |
| Alu > 10% Si | feltételesen alkalmas | 180 m/min | N |
| Acél < 500 N/mm ² | feltételesen alkalmas | 160 m/min | P |
| Acél < 750 N/mm ² | alkalmas | 160 m/min | P |
| Acél < 900 N/mm ² | alkalmas | 120 m/min | P |
| Acél < 1100 N/mm ² | alkalmas | 90 m/min | P |
| Acél < 1400 N/mm ² | feltételesen alkalmas | 70 m/min | P |
| Acél < 55 HRC | feltételesen alkalmas | 30 m/min | H |
| INOX < 900 N/mm ² | feltételesen alkalmas | 90 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | feltételesen alkalmas | 90 m/min | M |
| Ti > 850 N/mm ² | feltételesen alkalmas | 50 m/min | S |
| GG(G) | alkalmas | 120 m/min | K |
| CuZn | feltételesen alkalmas | 120 m/min | N |
| Folyamatos | feltételesen alkalmas | | |
| Szabálytalan | alkalmas | | |
| Megszakított | alkalmas | | |
| Nedvesen maximum | alkalmas | | |
| Száraz | feltételesen alkalmas | | |