

Garant**Furatkés, acél, jobbos, Szár Ø / lapkaméret: 32/16mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	261348 32/16
GTIN	4045197656223
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Fejhossz L ₁	33,5 mm
Kés ISO kódja	A32S SVUCR/L16
Hozzávaló váltólapka	VC.. 1604..
Lapkaméret	16 mm
Váltólapka csavar készlet	269028 2
Középtolódás L ₃	22 mm
Legkisebb előfúrási Ø D _{min}	40 mm
Alátétlapka	269005 8
Alátétlapka csavar	269013 2
Teljes hossz L	250 mm
Befogási magasság L ₂	31 mm
Beállítási szög κ	93 fok
Szár Ø D _s	32 mm
Szabvány	DIN 8024
Felhasználás módja	jobbos
Belső kisztergálási mélység max.	3×D
belső hűtés	igen

Felhasználás	Belső hosszsztergálás
Termék fajtája	Furatkés

Tartozék

Váltólapka csavar készlet Típus 2	269028 2
Alátétlapka Típus 8	269005 8
PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15
Csavar alátétlapkához Típus 2	269013 2
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500