

Garant**ER szorítópatronos befogó Forma ADB, SK 40 A = 70, ER szorítópatron mérethez: 16****Rendelési adatok**

Rendelés száma	300470 16
GTIN	4045197284648
Árucikk kategória	31A

Leírás**Kivitel:**

Köszörült külső és belső kúp. Balluff/RFID chip furattal.

GARANT –

- **Kiegyensúlyozási fok G2,5 / 25000 min⁻¹**
- **Minden szár keményen felszabályozva (nyugodt járás!).**
- **Precíziós GARANT felfogó anya finoman kiegyensúlyozva (G2,5 / 25000 min⁻¹) és bevonattal ellátva, ezáltal nagy szorítóerő és csekély kopás.**
- **Felfúrt furattal.**

Felhasználás:

Hengeres szárú szerszámok DIN 6499 – A és B alak szerinti ER szorítópatronban való befogására.

Tartalom:

Felfogó anyával együtt.

Opcionális tartozék:

Kúpvonócsap (AB) 308600 – 308806 sz., AB szorítókulcs 308820 – 308835 sz., ER szorítókulcs 309680 ill. 613300 sz., ER szorítópatron 308901 – 309449 sz., ER felfogó anya 309615 sz. (tömítőgyűrűkhöz), tömítőgyűrűk 309625 – 309645 sz. (a 309615 sz.-hoz).

Műszaki leírás

Tartalék High-Speed felfogó anya GARANT 309610 sz.	16
Befogási tartomány	0,5 - 10 mm

ER szorítópatronhoz	16
Tartalék anya HOLEX 309580 sz.	16
A-méret kinyúlási hossz	70 mm
Külső Ø D	28 mm
Befogási Ø D ₁	0,5-16 mm
Befogó	SK 40 A = 70
Befogó szabvány	ISO 7388-1
Alak	ADB
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min ⁻¹ -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 µm
Forgácsolási stratégia	HSC
Balluffchip furat	igen
Termék fajtája	Szorítópatronos befogó

Tartozék

ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 7 mm	309370 7
Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 40	308795 40
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 9 mm	309370 9
ER szorítópatron HPTömítéssel Névleges befogási Ø d 5 mm	309371 5
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 5 mm	309370 5
Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 40	308765 40
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel és fúvókákkal Névleges befogási Ø d 4,5 mm	309404 4,5
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 3 mm	308921 3
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel és fúvókákkal Névleges befogási Ø d 7 mm	309404 7
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 4 mm	308921 4
ER felfogó anya ER-hez 16	309580 16

ET szorítópatron radiális kiegyenlítéssel menetfúráshoz és dörzsárazáshoz. Névleges befogási Ø d 4,5 mm	309445 4,5
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 1 mm	308901 1
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 7 mm	308920 7
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 8 mm	308906 8
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 8 mm	309370 8
ET szorítópatron radiális kiegyenlítéssel menetfúráshoz és dörzsárazáshoz. Névleges befogási Ø d 3,5 mm	309445 3,5
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 5 mm	308921 5
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 10 mm	309370 10
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 9 mm	308920 9
ET szorítópatron menetfúrókhoz, axiális kiegyenlítéssel Névleges befogási Ø d 6 mm	309425 6
ET szorítópatron radiális kiegyenlítéssel menetfúráshoz és dörzsárazáshoz. Névleges befogási Ø d 6 mm	309445 6
Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 40	308760 40
ER szorítópatron készlet, 15 darabos, 2–16 mm	309240
ER felfogó anyaHiRunER szorítópatronos befogóhoz ER-hez 40	309617 40
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 4 mm	308920 4
Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 40	308790 40
Nyomatékkulcs rátűző ER mini anyához ER szorítópatronos befogó 16	309745 16
ER szorítópatron menetfúrókhozötömítéssel Névleges befogási Ø d 3,5 mm	309402 3,5
KúpvonócsapMori-Seiki, tömített, Form A Meredekkúphoz 40	308625 40
ER szorítópatron menetfúrókhozötömítéssel és fúvókákkal Névleges befogási Ø d 8 mm	309404 8
ER szorítópatron menetfúrókhozötömítéssel Névleges befogási Ø d 4,5 mm	309403 4,5
ER felfogó anya ER-hez 40	309580 40
	308615 40

Kúpvonócsap, 18CrNiMo7tömített, Form B Meredekkúphoz
40

ER szorítópatrontömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 7 mm	308922 7
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 2 mm	308920 2
ER szorítópatron készlet, 10 darabos, 1–10 mmtömítéssel	309164
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 3 mm	309370 3
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 7 mm	308901 7
ER szorítópatron HPTömítéssel Névleges befogási Ø d 10 mm	309371 10
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 4 mm	308906 4
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 6 mm	308921 6
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 5 mm	308901 5
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 2 mm	308901 2
ER szorítópatron menetfúrókhozötömítéssel Névleges befogási Ø d 4 mm	309402 4
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 9 mm	308906 9
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 1 mm	308920 1
KúpvonócsapForm B Meredekkúphoz 40	308640 40
ET szorítópatron radiális kiegyenlítéssel menetfúráshoz és dörzsárazáshoz. Névleges befogási Ø d 4 mm	309445 4
ER szorítópatron menetfúrókhozötömítéssel Névleges befogási Ø d 4 mm	309403 4
ER szorítópatron készlet, 10 darabos, 1–10 mm	309160
ER szorítópatron HPTömítéssel Névleges befogási Ø d 6 mm	309371 6
KúpvonócsapForm A Meredekkúphoz 40	308600 40
ER szorítópatron menetfúrókhozötömítéssel és fúvókákkal Névleges befogási Ø d 3,5 mm	309404 3,5
ER szorítópatron menetfúrókhozötömítéssel Névleges befogási Ø d 2,8 mm	309403 2,8
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 10 mm	308921 10

Kúpvonócsap Hurco 90° tűrésseltömített Meredekkúphoz 40	308806 40
ER szorítópatron HPTömítéssel Névleges befogási Ø d 8 mm	309371 8
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 7 mm	309402 7
ER felfogó anya HiRun ER szorítópatronos befogóhoz ER-hez 16	309617 16
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 10 mm	308906 10
ET szorítópatron menetfúrókhoz, axiális kiegyenlítéssel Névleges befogási Ø d 4,5 mm	309425 4,5
ET szorítópatron menetfúrókhoz, axiális kiegyenlítéssel Névleges befogási Ø d 3,5 mm	309425 3,5
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 9 mm	309403 9
ET szorítópatron menetfúrókhoz, axiális kiegyenlítéssel Névleges befogási Ø d 2,8 mm	309425 2,8
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 1 mm	309370 1
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 6 mm	308906 6
ER szorítópatron HPTömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 6 mm	309372 6
ER szorítópatron készlet HP(3; 4; 5; 6; 8; 10 mm) 426 E	309390
ER csúszócsapágyas befogó anya ER-hez 16	309612 16
Speciális kúpvonócsap belső menettel Meredekkúphoz 40	308740 40
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 5 mm	308906 5
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 6 mm	309370 6
ER szorítópatron HPTömítéssel Névleges befogási Ø d 7 mm	309371 7
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 8 mm	308901 8
ER csúszócsapágyas befogó anya ER-hez 40	309612 40
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel és fúvókákkal Névleges befogási Ø d 6 mm	309404 6
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 3 mm	308906 3

ER szorítópatrontömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 8 mm	308922 8
ER szorítópatrontömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 10 mm	308922 10
ET szorítópatron radiális kiegyenlítéssel menetfúráshoz és dörzsárazáshoz. Névleges befogási Ø d 2 mm	309445 2
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 1,5 mm	308901 1,5
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 9 mm	308921 9
Kúpvonócsaptömített Meredekkúphoz 40	308635 40
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 6 mm	309403 6
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 9 mm	308901 9
Kúpvonócsap Mazak, A alak Meredekkúphoz 40M	308670 40M
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 3 mm	308901 3
Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz DIN ISO 7388-1 (korábban DIN 69872) Hozzávaló meredekkúp méret 40	308820 40
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 4 mm	309370 4
Kúpvonócsap, 18CrNiMo7Form A Meredekkúphoz 40	308605 40
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 2,5 mm	308901 2,5
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 3,5 mm	309403 3,5
ER felfogó anya High Speed ER-hez 40	309610 40
ER szorítópatron készlet, 10 darabos, 1–10 mm tömítéssel és fúvókával	309165
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 4 mm	308901 4
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 7 mm	308906 7
ER szorítópatron HPTömítéssel Névleges befogási Ø d 9 mm	309371 9
ER szorítópatron HPTömítéssel Névleges befogási Ø d 4 mm	309371 4
Egyoldalas villáskulcs Kulcsnyílás 25 mm	613300 25
Kúpvonócsaptömített Meredekkúphoz 40	308660 40

ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 7 mm	308921 7
ER szorítópatron menetfúrókhozötömítéssel Névleges befogási Ø d 9 mm	309402 9
ER felfogó anyaHigh Speed ER-hez 16	309610 16
ER szorítópatron készlet, 6 darabos, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mmötömítéssel	309014
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 3 mm	308920 3
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 2 mm	309370 2
ER szorítópatron HPötömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 8 mm	309372 8
ET szorítópatron radiális kiegyenlítéssel menetfúráshoz és dörzsárazáshoz. Névleges befogási Ø d 2,8 mm	309445 2,8
ER szorítópatron menetfúrókhozötömítéssel Névleges befogási Ø d 4,5 mm	309402 4,5
Kúpvonócsaptömített, Form B Meredekkúphoz 40	308650 40
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 8 mm	308921 8
ER szorítópatron menetfúrókhozötömítéssel Névleges befogási Ø d 2,8 mm	309402 2,8
Speciális kúpvonócsap, belső menet nélküötömített Meredekkúphoz 40	308700 40
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 6 mm	308901 6
Kúpvonócsaptömített, Form B Meredekkúphoz 40	308620 40
ER szorítópatron készlet, 10 darabos, 1–10 mm	309012
ER szorítópatron menetfúrókhozötömítéssel Névleges befogási Ø d 8 mm	309402 8
ER szorítópatrontömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 3 mm	308922 3
ER szorítópatrontömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 5 mm	308922 5
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 5 mm	308920 5
Kúpvonócsap Hurco 45° 4 mm furattal és tűrésselötömített Meredekkúphoz 40	308801 40
	309445 3

ET szorítópatron radiális kiegyenlítéssel menetfúráshoz és dörzsárazáshoz. Névleges befogási Ø d 3 mm

Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz ISO 7388 Hozzávaló meredekkúp méret 40

308830 40

Kúpvonócsap Mori-Seiki, tömített, Form A Meredekkúphoz 40

308630 40

ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 10 mm

308901 10

ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 8 mm

309403 8

ER szorítópatron HPtömítéssel Névleges befogási Ø d 3 mm

309371 3

ER szorítópatrontömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 9 mm

308922 9

ER szorítópatron készlet HPtömítéssel (3; 4; 5; 6; 8; 10 mm) 425 E

309391

ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 8 mm

308920 8

ER szorítópatrontömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 4 mm

308922 4

ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 7 mm

309403 7

Kúpvonócsap Hurco 45° tűréssel tömített Meredekkúphoz 40

308802 40

ER szorítópatron HPtömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 4 mm

309372 4

ER szorítópatrontömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 6 mm

308922 6

ET szorítópatron radiális kiegyenlítéssel menetfúráshoz és dörzsárazáshoz. Névleges befogási Ø d 5 mm

309445 5

ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 10 mm

308920 10

ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 6 mm

308920 6

Kúpvonócsap 60° tömített Meredekkúphoz 40

308785 40

Kúpvonócsap tömített, Form A Meredekkúphoz 40

308610 40

ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 6 mm

309402 6

