

LOCTITE**Illesztő termék, 50 ml, Gyártó azonosító: 648**

Rendelési adatok

Rendelés száma	083341 648
GTIN	5010266006659
Árucikk kategória	04L

Leírás

Kivitel:

Az illesztéses gyártástechnológiánál kettő vagy több alkatrész alakzáró kapcsolódása jön létre. Ragasztó használatakor a teljes illesztett felület a fix kötést szolgálja. Nagy erőátvitel és dinamikus terhelések válnak lehetővé (nagy nyírószilárdság).

Felhasználás:

Univerzális illesztőtermék, nagy hőállósággal. Elsősorban csapágyakhoz, tengelyekhez stb.

Figyelem:

A felületeket először a 083391 sz. és a 083392 sz. univerzális tisztítóval elő kell kezelni.

Műszaki leírás

Veszélyes anyag jelölés	GHS07 figyelem
Veszélyes anyag jelölés	GHS05: Maró hatású
Gyártó jelölése	LOCTITE 648
Száradás	10 min
Legkisebb leszakadási nyomaték	29 Nm
Dinamikus viszkozitás	450 - 550 mPas

Tulajdonság	Fluoreszkál UV fény alatt
Tulajdonság	Olajtűrő
Szavatosság a gyártás dátumától számítva	24 hónap
Úrtartalom	50 ml
Felhasználási tartomány	Hézagos vagy sajtoló illesztés
Felhasználási tartomány	Illesztett kötés
Kémiai alap	Uretán-metakrilát
Alak	folyékony
Maximális hézagméret	0,15 mm
Festék	zöld
Alkalmas anyagok	Acél
Tárolási hőmérséklet	8 - 21 °C
Lobbanáspont	93,3 °C
Felhasználási hőmérséklet tartomány	-75 - 180 °C
Üzemi szilárdság	3 óra
Szétszerelés	Csak melegítéssel
Szilárdsági osztály	Nagyszilárdságú
Sűrűség	1,1 g/cm ³
Terméknév attribútum	50 ml
Termék fajtája	Illesztő termék

Tartozék

Perisztaltikus kézipumpa adagolóútú készlettel Flakonméret
50 ml

083344 50