

Garant**VCGT 110302, Minőség: HU7310**

Rendelési adatok

Rendelés száma	261453 HU7310
GTIN	4045197671561
Árucikk kategória	21G

Leírás

VCGT 110302 HU7310 Minőség: HU7310

Forgácstörő: AM

Tűrés: G

Fogásmélység a_p : 0,1 - 4 mmElőtolás f : 0,05 - 0,5 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 350 - 600 m/min

Műszaki leírás

Fogásmélység a_p	0,1 - 4 mm
Forgácsolási feltétel	folyamatos
Előtolás f	0,05 - 0,5 mm/ford,
Sarokrádiusz	0,2 mm
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	350 - 600 m/min
Forgácstörő	AM

Fő felhasználás	N
Minőség	HU7310
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Szerszámananyag	HM
Bevonat	bevonat nélkül
Váltólapka ISO kód	VCGT 110302
Cserék / élek száma	2
Tűrés	G
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz