

Garant**VC.T 160408, Minőség: HB7020**

Rendelési adatok

Rendelés száma	261459 HB7020
GTIN	4045197699848
Árucikk kategória	21G

Leírás

VC.T 160408 HB7020 Minőség: HB7020

Forgácstörő: SM

Tűrés: M

Fogásmélység a_p : 0,5 - 2,5 mmElőtolás f : 0,1 - 0,3 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 120 - 350 m/min

Műszaki leírás

Előtolás f	0,1 - 0,3 mm/ford,
Sarokrádiusz	0,8 mm
Fogásmélység a_p	0,5 - 2,5 mm
Forgácstörő	SM
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Fő felhasználás	P

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	120 - 350 m/min
Minőség	HB7020
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	VCMT 160408
Cserék / élek száma	2
Tűrés	M
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz