

Garant**ER szorítópatronos befogó Forma ADB, SK 50 A = 160, ER szorítópatron mérethez: 40****Rendelési adatok**

Rendelés száma	300610 40
GTIN	4045197284952
Árucikk kategória	31A

Leírás**Kivitel:**

Köszörült külső és belső kúp. Balluffchip furattal.

GARANT –

- **Kiegyensúlyozási fok G2,5 / 25000 min⁻¹**
- **Minden szár keményen felszabályozva (nyugodt járás!).**
- **Precíziós GARANT felfogó anya finoman kiegyensúlyozva (G2,5 / 25000 min⁻¹) és bevonattal ellátva, ezáltal nagy szorítóerő és csekély kopás.**
- **Felfúrt furattal.**

Felhasználás:

Hengeres szárú szerszámok DIN 6499 – A és B alak szerinti ER szorítópatronban való befogására.

Tartalom:

Felfogó anyával.

Különleges tartozék:

Kúpvonócsap (AB) 308600 – 308806 sz., AB szorítókulcs 308820 – 308835 sz., ER szorítókulcs 309680 ill. 613300 sz., ER szorítópatron 308901 – 309449 sz., ER felfogó anya 309615 sz. (tömítőgyűrűkhöz), tömítőgyűrűk 309625 – 309645 sz. (a 309615 sz.-hoz).

Forgácsolási stratégia: HSC

Befogási tartomány: 3 - 26 mm

Külső Ø D: 63 mm

Tartalék High-Speed felfogó anya GARANT 309610 sz.: 40

Tartalék anya HOLEX 309580 sz.: 40

Műszaki leírás

ER szorítópatronhoz	40
Tartalék High-Speed felfogó anya GARANT 309610 sz.	40
Tartalék anya HOLEX 309580 sz.	40
Befogási tartomány	3 - 26 mm
Külső Ø D	63 mm
Befogó	SK 50 A = 160
Befogó szabvány	ISO 7388-1
Alak	ADB
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min ⁻¹ -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 µm
Forgácsolási stratégia	HSC
Balluffchip furat	igen
Termék fajtája	Szorítópatronos befogó

Tartozék

Speciális kúpvonócsap belső menettel Meredekkúphoz 50	308740 50
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 18 mm	308992 18
ER szorítópatron készlet, 23 darabos, 4–26 mm	309320
Kúpvonócsap, 18CrNiMo7 Form A Meredekkúphoz 50	308605 50
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 19 mm	309040 19
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 24 mm	308990 24
ET szorítópatron menetfúrókhoz, axiális kiegyenlítéssel Névleges befogási Ø d 8 mm	309434 8
Kúpvonócsap, 18CrNiMo7 tömített, Form B Meredekkúphoz 50	308615 50
	309449 11

ET szorítópatron radiális kiegyenlítéssel menetfúráshoz és dörzsárazáshoz. Névleges befogási Ø d 11 mm

ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 6 mm 308992 6

ET szorítópatron radiális kiegyenlítéssel menetfúráshoz és dörzsárazáshoz. Névleges befogási Ø d 4,5 mm 309449 4,5

ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 6 mm 309419 6

ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 22 mm 309419 22

ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 20 mm 308992 20

ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 11 mm 308990 11

Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz ISO 7388 Hozzávaló meredekkúp méret 50 308830 50

ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 20 mm 309040 20

ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 23 mm 309040 23

ER szorítókulcs ER szorítópatronos befogó 40 309680 40

ET szorítópatron menetfúrókhoz, axiális kiegyenlítéssel Névleges befogási Ø d 6 mm 309434 6

ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 22 mm 309040 22

ER felfogó anya HiRunER szorítópatronos befogóhoz ER-hez 40 309617 40

ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 7 mm 309040 7

Nyomatékkulcs rátűző kúpvonócsaphoz ISO 7388 szerint Hozzávaló meredekkúp méret 50 308812 50

ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 25 mm 308992 25

ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 14 mm 309419 14

ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 20 mm 309419 20

ET szorítópatron radiális kiegyenlítéssel menetfúráshoz és dörzsárazáshoz. Névleges befogási Ø d 16 mm 309449 16

Kúpvonócsap tömített, Form B Meredekkúphoz 50 308620 50

308700 50

Speciális kúpvonócsap, belső menet nélkül tömített
Meredekkúphoz 50

ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 20 mm	308990 20
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 8 mm	308990 8
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 9 mm	309040 9
ET szorítópatron radiális kiegyenlítéssel menetfúráshoz és dörzsárazáshoz. Névleges befogási Ø d 7 mm	309449 7
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 12 mm	308990 12
Kúpvonócsap 45° tömített Meredekkúphoz 50	308760 50
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 12 mm	309419 12
ET szorítópatron radiális kiegyenlítéssel menetfúráshoz és dörzsárazáshoz. Névleges befogási Ø d 6 mm	309449 6
Kúpvonócsap tömített, Form B Meredekkúphoz 50	308650 50
Kúpvonócsap Form A Meredekkúphoz 50	308600 50
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 5 mm	308990 5
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 24 mm	309040 24
Speciális kúpvonócsap, belső menet nélkül tömített Meredekkúphoz 50	308720 50
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 8 mm	308992 8
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 13 mm	309040 13
Kúpvonócsap 90° tömített Meredekkúphoz 50	308795 50
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 21 mm	308990 21
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 19 mm	308990 19
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 15 mm	309040 15
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 8 mm	309419 8
ET szorítópatron radiális kiegyenlítéssel menetfúráshoz és dörzsárazáshoz. Névleges befogási Ø d 12 mm	309449 12
ET szorítópatron radiális kiegyenlítéssel menetfúráshoz és dörzsárazáshoz. Névleges befogási Ø d 14 mm	309449 14
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 22 mm	308990 22

ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 4 mm	309040 4
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 26 mm	308990 26
ET szorítópatron radiális kiegyenlítéssel menetfúráshoz és dörzsárazáshoz. Névleges befogási Ø d 10 mm	309449 10
ER felfogó anya High Speed ER-hez 40	309610 40
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 7 mm	309419 7
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 18 mm	309419 18
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 11 mm	309040 11
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 5 mm	309040 5
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 10 mm	308990 10
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 14 mm	308990 14
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 11 mm	309419 11
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 16 mm	308992 16
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 25 mm	309040 25
ET szorítópatron radiális kiegyenlítéssel menetfúráshoz és dörzsárazáshoz. Névleges befogási Ø d 5 mm	309449 5
ET szorítópatron radiális kiegyenlítéssel menetfúráshoz és dörzsárazáshoz. Névleges befogási Ø d 9 mm	309449 9
ET szorítópatron menetfúrókhoz, axiális kiegyenlítéssel Névleges befogási Ø d 14 mm	309434 14
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 18 mm	308990 18
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 16 mm	308990 16
ET szorítópatron radiális kiegyenlítéssel menetfúráshoz és dörzsárazáshoz. Névleges befogási Ø d 4 mm	309449 4
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 25 mm	308990 25
Kúpvonócsap tömített, Form A Meredekkúphoz 50	308610 50
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 16 mm	309040 16
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 10 mm	308992 10
Kúpvonócsap 60° tömített Meredekkúphoz 50	308785 50

ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 9 mm	309419 9
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 15 mm	308990 15
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 9 mm	308990 9
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 10 mm	309040 10
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 14 mm	309040 14
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 22 mm	308992 22
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 17 mm	309040 17
ET szorítópatron radiális kiegyenlítéssel menetfúráshoz és dörzsárazáshoz. Névleges befogási Ø d 8 mm	309449 8
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 14 mm	308992 14
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 16 mm	309419 16
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 13 mm	308990 13
Kúpvonócsap 90° tömített Meredekkúphoz 50	308790 50
ER csúszócsapágyas befogó anya ER-hez 40	309612 40
ET szorítópatron menetfúrókhoz, axiális kiegyenlítéssel Névleges befogási Ø d 16 mm	309434 16
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 17 mm	308990 17
Nyomatékkulcs rátűző kúpvonócsaphoz DIN 69872 szerint Hozzávaló meredekkúp méret 50	308810 50
ER felfogó anya ER-hez 40	309580 40
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 23 mm	308990 23
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 12 mm	308992 12
ET szorítópatron menetfúrókhoz, axiális kiegyenlítéssel Névleges befogási Ø d 12 mm	309434 12
Kúpvonócsap 45° tömített Meredekkúphoz 50	308765 50
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 4 mm	308990 4
ER szorítópatron készlet, 23 darabos, 4–26 mm	309028
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 18 mm	309040 18
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 21 mm	309040 21

ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 26 mm	309040 26
ET szorítópatron menetfúrókhoz, axiális kiegyenlítéssel Névleges befogási Ø d 10 mm	309434 10
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 6 mm	308990 6
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 6 mm	309040 6
Kúpvonócsap tömített Meredekkúphoz 50	308660 50
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 10 mm	309419 10
Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz DIN ISO 7388-1 (korábban DIN 69872) Hozzávaló meredekkúp méret 50	308820 50
Kúpvonócsap Form B Meredekkúphoz 50	308640 50
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 12 mm	309040 12
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 7 mm	308990 7
ET szorítópatron menetfúrókhoz, axiális kiegyenlítéssel Névleges befogási Ø d 9 mm	309434 9
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 8 mm	309040 8
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 25 mm	309419 25