

Garant**ER szorítópatronos befogó Forma ADB, SK 40 A = 160, ER szorítópatron mérethez: 40****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 300530 40 |
| GTIN | 4045197284792 |
| Árucikk kategória | 31A |

Leírás**Kivitel:**

Köszörült külső és belső kúp. Balluff/RFID chip furattal.

GARANT –

- **Kiegyensúlyozási fok G2,5 / 25000 min⁻¹**
- **Minden szár keményen felszabályozva (nyugodt járás!).**
- **Precíziós GARANT felfogó anya finoman kiegyensúlyozva (G2,5 / 25000 min⁻¹) és bevonattal ellátva, ezáltal nagy szorítóerő és csekély kopás.**
- **Felfúrt furattal.**

Felhasználás:

Hengeres szárú szerszámok DIN 6499 – A és B alak szerinti ER szorítópatronban való befogására.

Tartalom:

Felfogó anyával.

Opcionális tartozék:

Kúpvonócsap (AB) 308600 – 308806 sz., AB szorítókulcs 308820 – 308835 sz., ER szorítókulcs 309680 ill. 613300 sz., ER szorítópatron 308901 – 309449 sz., ER felfogó anya 309615 sz. (tömítőgyűrűkhöz), tömítőgyűrűk 309625 – 309645 sz. (a 309615 sz.-hoz).

Műszaki leírás

| | |
|--|--------|
| Tartalék High-Speed felfogó anya GARANT 309610 sz. | 40 |
| A-méret kinyúlási hossz | 160 mm |
| ER szorítópatronhoz | 40 |

| | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Befogási tartomány | 3 - 26 mm |
| Tartalék anya HOLEX 309580 sz. | 40 |
| Külső Ø D | 63 mm |
| Befogási Ø D ₁ | 3-26 mm |
| Befogó | SK 40 A = 160 |
| Befogó szabvány | ISO 7388-1 |
| Alak | ADB |
| Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 2,5, 25000 min ⁻¹ -nél |
| Körfutási pontosság | ≤ 3 µm |
| Forgácsolási stratégia | HSC |
| Balluffchip furat | igen |
| Termék fajtája | Szorítópatronos befogó |

Tartozék

| | |
|---|-----------|
| ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 12 mm | 308992 12 |
| ER csúszócsapágyas befogó anya ER-hez 40 | 309612 40 |
| ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 6 mm | 309040 6 |
| ER szorítópatron menetfúrókhoz-tömítéssel Névleges befogási Ø d 18 mm | 309419 18 |
| ER szorítópatron menetfúrókhoz-tömítéssel Névleges befogási Ø d 8 mm | 309419 8 |
| ER szorítópatron menetfúrókhoz-tömítéssel Névleges befogási Ø d 6 mm | 309419 6 |
| ER szorítópatron menetfúrókhoz-tömítéssel Névleges befogási Ø d 22 mm | 309419 22 |
| ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 14 mm | 308990 14 |
| ER szorítókulcs ER szorítópatronos befogó 40 | 309680 40 |
| Kúpvonócsaptömített, Form B Meredekkúphoz 40 | 308650 40 |
| ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 8 mm | 309040 8 |

| | |
|---|------------|
| ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 21 mm | 308990 21 |
| ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 20 mm | 309040 20 |
| KúpvonócsapForm A Meredekkúphoz 40 | 308600 40 |
| ER szorítópatron készlet, 23 darabos, 4–26 mm | 309028 |
| ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 12 mm | 309040 12 |
| Speciális kúpvonócsap belső menettel Meredekkúphoz 40 | 308740 40 |
| ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 21 mm | 309040 21 |
| ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 10 mm | 309040 10 |
| Kúpvonócsap Hurco 45° tűréseltömített Meredekkúphoz 40 | 308802 40 |
| Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 40 | 308790 40 |
| ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 5 mm | 309040 5 |
| ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 15 mm | 308990 15 |
| ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 26 mm | 308990 26 |
| Kúpvonócsaptömített Meredekkúphoz 40 | 308635 40 |
| Kúpvonócsap Hurco 90° tűréseltömített Meredekkúphoz 40 | 308806 40 |
| ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 23 mm | 308990 23 |
| ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 17 mm | 308990 17 |
| ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 25 mm | 308992 25 |
| ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 15 mm | 309040 15 |
| ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 18 mm | 309040 18 |
| Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 40 | 308765 40 |
| Kúpvonócsaptömített, Form B Meredekkúphoz 40 | 308620 40 |
| ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 22 mm | 308990 22 |
| KúpvonócsapMazak, A alak Meredekkúphoz 40M | 308670 40M |
| ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 17 mm | 309040 17 |
| ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 19 mm | 308990 19 |
| ER szorítópatron menetfúrókhozötömítéssel Névleges befogási Ø d 14 mm | 309419 14 |

| | |
|--|-----------|
| ER felfogó anyaHigh Speed ER-hez 40 | 309610 40 |
| ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 9 mm | 309419 9 |
| KúpvonócsapForm B Meredekkúphoz 40 | 308640 40 |
| ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 10 mm | 308992 10 |
| ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 10 mm | 309419 10 |
| ET szorítópatron radiális kiegyenlítéssel menetfúráshoz és dörzsárazáshoz. Névleges befogási Ø d 10 mm | 309449 10 |
| ER felfogó anyaHiRunER szorítópatronos befogóhoz ER-hez 40 | 309617 40 |
| ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 24 mm | 308990 24 |
| ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 14 mm | 309040 14 |
| ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 25 mm | 309040 25 |
| ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 12 mm | 308990 12 |
| ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 6 mm | 308992 6 |
| ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 6 mm | 308990 6 |
| Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 40 | 308760 40 |
| ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 22 mm | 308992 22 |
| ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 20 mm | 309419 20 |
| ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 4 mm | 309040 4 |
| ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 20 mm | 308990 20 |
| Kúpvonócsap, 18CrNiMo7Form A Meredekkúphoz 40 | 308605 40 |
| ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 14 mm | 308992 14 |
| ER szorítópatron készlet, 15 darabos, 2–16 mm | 309240 |
| ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 25 mm | 309419 25 |
| Kúpvonócsap 60°tömített Meredekkúphoz 40 | 308785 40 |
| ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 5 mm | 308990 5 |
| KúpvonócsapMori-Seiki, tömített, Form A Meredekkúphoz 40 | 308625 40 |

| | |
|---|-----------|
| ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 11 mm | 309040 11 |
| ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 7 mm | 309040 7 |
| ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 16 mm | 309419 16 |
| ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 4 mm | 308990 4 |
| Kúpvonócsaptömített, Form A Meredekkúphoz 40 | 308610 40 |
| ER szorítópatron készlet, 23 darabos, 4–26 mm | 309320 |
| Kúpvonócsap Hurco 45° 4 mm furattal és tűrésseltömített Meredekkúphoz 40 | 308801 40 |
| ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 26 mm | 309040 26 |
| ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 13 mm | 308990 13 |
| Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz DIN ISO 7388-1 (korábban DIN 69872) Hozzávaló meredekkúp méret 40 | 308820 40 |
| ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 18 mm | 308992 18 |
| ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 8 mm | 308992 8 |
| ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 20 mm | 308992 20 |
| ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 11 mm | 309419 11 |
| Kúpvonócsaptömített Meredekkúphoz 40 | 308660 40 |
| ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 25 mm | 308990 25 |
| Kúpvonócsap 90° tömített Meredekkúphoz 40 | 308795 40 |
| ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 7 mm | 308990 7 |
| ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 16 mm | 308992 16 |
| ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 8 mm | 308990 8 |
| ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 10 mm | 308990 10 |
| ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 24 mm | 309040 24 |
| ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 9 mm | 309040 9 |
| ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 7 mm | 309419 7 |
| Kúpvonócsap, 18CrNiMo7tömített, Form B Meredekkúphoz 40 | 308615 40 |

| | |
|---|-----------|
| ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 13 mm | 309040 13 |
| ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 9 mm | 308990 9 |
| ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 19 mm | 309040 19 |
| ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 23 mm | 309040 23 |
| ER felfogó anya ER-hez 40 | 309580 40 |
| KúpvonócsapMori-Seiki, tömített, Form A Meredekkúphoz 40 | 308630 40 |
| ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 22 mm | 309040 22 |
| ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 16 mm | 308990 16 |
| ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 16 mm | 309040 16 |
| ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 11 mm | 308990 11 |
| Szorítókulcs kúpvonócsapokhozISO 7388 Hozzávaló meredekkúp méret 40 | 308830 40 |
| Speciális kúpvonócsap, belső menet nélkültömített Meredekkúphoz 40 | 308700 40 |
| ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 18 mm | 308990 18 |
| ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 12 mm | 309419 12 |