

ER szorítópatronos befogó készlet, SK 40, ER szorítópatron mérethez: 16



Rendelési adatok

Rendelés száma	300630 16
GTIN	4045197307910
Árucikk kategória	37D

Leírás

Kivitel:

- köszörült külső és belső kúp.
- A rendszer nagy körfutási pontosságú, $\leq 10 \mu\text{m}$.
- Akár 40 %-kal nagyobb szorítóerő a névleges \emptyset -nél.

Előny:

- Hosszabb élettartam, optimális folyamatbiztonság.
- Jobb minőség (felületminőség, szorosabb gyártási tűrések).
- Alacsonyabb gyártási költségek.

Tartalom:

ER befogó anyával (300470 sz. 16, 25 ill. 32 méret), ER szorítókulcs (613300 sz. 25 méret ill. 309680 sz. 32 méret) és ER szorítópatron (308901, 308941 ill.308981 sz.):

ER 16 (426 E): D = 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 és 10 mm.

ER 25 (428 E): D = 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, és 16 mm.

ER 32 (470 E): D = 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 és 20 mm.

Inkluzív műanyag koffer.

Opcionális tartozék:

Kúpvonócsapok (AB) 308600 – 308806 sz., AB szorítókulcs 308820; 308830 sz., ER szorítókulcs 309680 ill. 613300 sz., ER szorítópatron 308901 – 309434 sz., ER felfogó anya 309615 sz. (tömítőgyűrűkhöz), tömítőgyűrűk 309625 – 309645 sz. (a 309615 sz.-hoz).

Műszaki leírás

ER szorítópatronhoz	16
Befogó	SK 40
Befogó szabvány	ISO 7388-1
Körfutási pontosság	≤ 3 μm
Forgácsolási stratégia	HSC
Balluffchip furat	igen
Termék fajtája	Szorítópatronos befogó

Tartozék

ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 7 mm	308920 7
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 1 mm	308920 1
ET szorítópatron menetfúrókhoz, axiális kiegyenlítéssel Névleges befogási Ø d 3,5 mm	309425 3,5
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 10 mm	308920 10
ET szorítópatron menetfúrókhoz, axiális kiegyenlítéssel Névleges befogási Ø d 4,5 mm	309425 4,5
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 3 mm	308920 3
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 2 mm	308920 2
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 6 mm	308920 6
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 8 mm	308920 8
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 5 mm	308920 5
ET szorítópatron menetfúrókhoz, axiális kiegyenlítéssel Névleges befogási Ø d 6 mm	309425 6
Egyoldalvas villáskulcs Kulcsnyílás 25 mm	613300 25
ET szorítópatron menetfúrókhoz, axiális kiegyenlítéssel Névleges befogási Ø d 2,8 mm	309425 2,8
ER szorítópatron készlet, 10 darabos, 1–10 mm	309160
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 4 mm	308920 4

ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 9 mm	308920 9
ER szorítópatronos befogóForma ADB ER szorítópatron mérethez 16	300470 16