

**VCGT 110302, Minőség: SP4019****Rendelési adatok**

Rendelés száma	261383 SP4019
GTIN	2050001939500
Árucikk kategória	28D

**Leírás**

VCGT 110302 SP4019 Minőség: SP4019

Forgácstörő: 62

Fogásmélység  $a_p$ : 0,15 - 3 mm

Előtolás  $f$ : 0,05 - 0,3 mm/ford,

Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 30 - 440 m/min

**Műszaki leírás**

Forgácsolási feltétel	folyamatos
Sarokrádiusz	0,2 mm
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	30 - 440 m/min
Fő felhasználás	UNI
Fogásmélység $a_p$	0,15 - 3 mm
Előtolás $f$	0,05 - 0,3 mm/ford,
Forgácstörő	62
Minőség	SP4019

Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	VCGT 110302
Cserék / élek száma	2
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz