

**Garant****VC.T 160408, Minőség: HB7310**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	261459 HB7310
GTIN	4045197672001
Árucikk kategória	21G

## Leírás

## Műszaki leírás

Forgácsolási feltétel	folyamatos
Forgácstörő	AM
Fogásmélység $a_p$	0,1 - 4 mm
Sarokrádiusz	0,8 mm
Fő felhasználás	N
Előtolás $f$	0,05 - 0,5 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	350 - 600 m/min
Minőség	HB7310
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Szerszámanyag	HM

Váltólapka ISO kód	VCGT 160408
Cserék / élek száma	2
Tűrés	G
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz