

Garant**ER Mini szorítópatrontartó hengeres, ER szorítópatron mérethez: 16****Rendelési adatok**

Rendelés száma	300685 16
GTIN	4045197291813
Árucikk kategória	31A

Leírás**Kivitel:**

Hengeres tartó Weldon szárral, ER anyával együtt.
Átmenő furat belső hűtéshez.

Felhasználás:

Patronos befogó meghosszabbításához Weldonos, ill. patronos befogó szükséges.

Opcionális tartozék:

Szorítókulcs 309680 – 309740 sz.

ER szorítópatron 308878 – 309434 sz., tartalék ER anya 309580; 309650 sz.

Figyelem:

Nem alkalmas zsugorítási folyamatokhoz.

Műszaki leírás

Szárhossz L ₁	140 mm
L ₂	23 mm
Befogási tartomány	0,5 - 10 mm
ER szorítópatronhoz	16 mm
Szár Ø d	20 mm
Külső Ø D	22 mm
belső hűtés	igen
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min ⁻¹ -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 µm

Forgácsolási stratégia	HSC
Termék fajtája	Szorítópatronos befogó

Tartozék

ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 9 mm	308920 9
ER szorítópatron HPTömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 8 mm	309372 8
ER szorítópatron készlet HPTömítéssel (4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 20 mm) 469 E	309397
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 5 mm	308920 5
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 8 mm	308920 8
ER szorítópatron HPTömítéssel Névleges befogási Ø d 6 mm	309371 6
ER szorítópatrontömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 10 mm	308922 10
ER szorítópatron menetfúrókhozömítéssel Névleges befogási Ø d 3,5 mm	309402 3,5
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 6 mm	308906 6
ER-Mini felfogó anyja ER-hez 16	309650 16
ER szorítópatrontömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 4 mm	308922 4
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 6 mm	309370 6
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 5 mm	309370 5
ER szorítópatrontömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 6 mm	308922 6
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 6 mm	308901 6
ER szorítópatron menetfúrókhozömítéssel Névleges befogási Ø d 7 mm	309403 7
ER szorítópatron készlet, 10 darabos, 1–10 mmtömítéssel	309164
ER szorítópatron készlet, 10 darabos, 1–10 mm	309012

ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 1 mm	308920 1
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 10 mm	309370 10
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 9 mm	308906 9
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 7 mm	309370 7
ER szorítópatron HPTömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 20 mm	309381 20
ER szorítópatron menetfúrókhozötömítéssel Névleges befogási Ø d 6 mm	309402 6
ER szorítópatron HPTömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 12 mm	309381 12
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 5 mm	308906 5
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 10 mm	308921 10
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 3 mm	308901 3
ET szorítópatron radiális kiegyenlítéssel menetfúráshoz és dörzsárazáshoz. Névleges befogási Ø d 2,8 mm	309445 2,8
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 6 mm	308920 6
ER szorítópatron HPTömítéssel Névleges befogási Ø d 8 mm	309371 8
ER szorítópatron készlet HP(4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 20 mm) 470 E	309396
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 4 mm	309370 4
ER szorítópatron menetfúrókhozötömítéssel és fúvókákkal Névleges befogási Ø d 4,5 mm	309404 4,5
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 10 mm	308920 10
ER szorítópatrontömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 7 mm	308922 7
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 9 mm	308921 9
ER szorítópatron menetfúrókhozötömítéssel Névleges befogási Ø d 4,5 mm	309403 4,5
ER szorítópatron menetfúrókhozötömítéssel Névleges befogási Ø d 4,5 mm	309402 4,5
ER szorítópatron készlet, 10 darabos, 1–10 mm	309160
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 1,5 mm	308901 1,5

ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 6 mm	308921 6
ET szorítópatron radiális kiegyenlítéssel menetfúráshoz és dörzsárazáshoz. Névleges befogási Ø d 4,5 mm	309445 4,5
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 10 mm	308906 10
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 10 mm	308901 10
ER szorítópatron HPTömítéssel Névleges befogási Ø d 7 mm	309371 7
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 4 mm	308920 4
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 7 mm	308920 7
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 8 mm	308921 8
ER szorítópatrontömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 3 mm	308922 3
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 2 mm	308920 2
ER szorítópatron menetfúrókhozömítéssel Névleges befogási Ø d 6 mm	309403 6
ER szorítópatron menetfúrókhozömítéssel Névleges befogási Ø d 3,5 mm	309403 3,5
ER szorítópatron menetfúrókhozömítéssel Névleges befogási Ø d 8 mm	309403 8
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 8 mm	308906 8
ET szorítópatron radiális kiegyenlítéssel menetfúráshoz és dörzsárazáshoz. Névleges befogási Ø d 3,5 mm	309445 3,5
ER szorítópatron HPTömítéssel Névleges befogási Ø d 5 mm	309371 5
ER szorítópatron HPTömítéssel Névleges befogási Ø d 9 mm	309371 9
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 7 mm	308921 7
ET szorítópatron radiális kiegyenlítéssel menetfúráshoz és dörzsárazáshoz. Névleges befogási Ø d 5 mm	309445 5
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 3 mm	309370 3
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 9 mm	309370 9
ET szorítópatron radiális kiegyenlítéssel menetfúráshoz és dörzsárazáshoz. Névleges befogási Ø d 4 mm	309445 4

ER szorítópatron menetfúrókhoz-tömítéssel és fúvókákkal Névleges befogási Ø d 8 mm	309404 8
ER szorítópatron készlet HPTömítéssel (3; 4; 5; 6; 8; 10 mm) 425 E	309391
ER szorítópatron menetfúrókhoz-tömítéssel Névleges befogási Ø d 8 mm	309402 8
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 1 mm	308901 1
ER szorítópatron HPTömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 6 mm	309372 6
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 2 mm	309370 2
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 8 mm	308901 8
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 9 mm	308901 9
ER szorítópatron HPTömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 25 mm	309381 25
ER szorítópatron készlet, 6 darabos, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mmtömítéssel	309014
ER szorítópatron menetfúrókhoz-tömítéssel és fúvókákkal Névleges befogási Ø d 3,5 mm	309404 3,5
ER szorítópatrontömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 8 mm	308922 8
ER szorítópatron HPTömítéssel Névleges befogási Ø d 10 mm	309371 10
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 2,5 mm	308901 2,5
ER szorítópatron menetfúrókhoz-tömítéssel és fúvókákkal Névleges befogási Ø d 7 mm	309404 7
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 3 mm	308920 3
ER szorítópatron HPTömítéssel Névleges befogási Ø d 4 mm	309371 4
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 8 mm	309370 8
ET szorítópatron radiális kiegyenlítéssel menetfúráshoz és dörzsárazáshoz. Névleges befogási Ø d 6 mm	309445 6
ER szorítópatron HPTömítéssel Névleges befogási Ø d 3 mm	309371 3
	309394

ER szorítópatron készlet HPTömítéssel (4; 6; 8; 10; 12; 14; 16 mm) 429 E

ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 4 mm

309402 4

ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 2,8 mm

309402 2,8

ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 3 mm

308921 3

ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 4 mm

308921 4

ET szorítópatron radiális kiegyenlítéssel menetfúráshoz és dörzsárazáshoz. Névleges befogási Ø d 2 mm

309445 2

ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 2,8 mm

309403 2,8

ET szorítópatron radiális kiegyenlítéssel menetfúráshoz és dörzsárazáshoz. Névleges befogási Ø d 3 mm

309445 3

ER szorítópatron HPTömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 4 mm

309372 4

ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 3 mm

308906 3

ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 2 mm

308901 2

ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 7 mm

308906 7

ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 7 mm

309402 7

ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 9 mm

309403 9

ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 1 mm

309370 1

ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 4 mm

308906 4

ER szorítópatron tömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 5 mm

308922 5

ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 4 mm

309403 4

ER szorítópatron készlet HP(3; 4; 5; 6; 8; 10 mm) 426 E

309390

ER szorítópatron tömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 9 mm

308922 9

ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 5 mm

308921 5

ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 4 mm	308901 4
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 5 mm	308901 5
ER szorítópatron menetfúrókhoz-tömítéssel Névleges befogási Ø d 9 mm	309402 9
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 7 mm	308901 7
ER szorítópatron készlet, 10 darabos, 1–10 mmtömítéssel és fúvókával	309165
ER szorítópatron menetfúrókhoz-tömítéssel és fúvókákkal Névleges befogási Ø d 6 mm	309404 6