


Garant**Teljes profilú lapka 55° belső, jobbos, HB7125, Menetek száma / coll: 28**

Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 270827 28 |
| GTIN | 4045197463166 |
| Árucikk kategória | 21J |

Műszaki leírás

| | |
|----------------------------|---------------|
| Menetek száma / coll | 28 |
| Szerszámanyag | HM |
| Bel- /kültéri felhasználás | belső |
| Felhasználás módja | jobbos |
| Váltólapka profil | Teljes profil |
| Minőség | HB7125 |
| Menetfajta | BSW |
| Menetfajta | BSW-LH |
| Menetfajta | BSP |
| Menetfajta | G |
| Menetfajta | G-LH |
| Menetfajta | BSP-LH |

| | |
|----------------|--------------------------------|
| Profilszög | 55 fok |
| Vastagság | 3,6 mm |
| Lapkaméret L | 16 mm |
| Termék fajtája | Váltólapka menetesztergáláshoz |

Felhasználói adatok

| | Felhasználás | V _c | ISO kód |
|------------------------------|--------------|----------------|---------|
| INOX < 900 N/mm ² | alkalmas | 120 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | alkalmas | 120 m/min | M |
| Ti > 850 N/mm ² | alkalmas | 60 m/min | S |
| Folyamatos | alkalmas | | |
| Szabálytalan | alkalmas | | |
| Megszakított | alkalmas | | |
| Nedvesen maximum | alkalmas | | |