

Garant**ER Mini szorítópatrontartó hengeres, ER szorítópatron mérethez: 20****Rendelési adatok**

Rendelés száma	300685 20
GTIN	4045197291820
Árucikk kategória	31A

Leírás**Kivitel:**

Hengeres tartó Weldon szárral, ER anyával együtt.
Átmenő furat belső hűtéshez.

Felhasználás:

Patronos befogó meghosszabbításához Weldonos, ill. patronos befogó szükséges.

Opcionális tartozék:

Szorítókulcs 309680 – 309740 sz.

ER szorítópatron 308878 – 309434 sz., tartalék ER anya 309580; 309650 sz.

Figyelem:

Nem alkalmas zsugorítási folyamatokhoz.

Műszaki leírás

Szár Ø d	25 mm
ER szorítópatronhoz	20 mm
L ₂	24 mm
Szárhossz L ₁	140 mm
Befogási tartomány	1 - 13 mm
Külső Ø D	28 mm
belső hűtés	igen
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min ⁻¹ -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 µm

Forgácsolási stratégia	HSC
Termék fajtája	Szorítópatronos befogó

Tartozék

ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 6 mm	308930 6
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 9 mm	308930 9
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 3 mm	308911 3
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 4 mm	308930 4
ER-Mini felfogó anya ER-hez 20	309650 20
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 1,5 mm	308911 1,5
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 3 mm	308916 3
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 6 mm	309406 6
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 3,5 mm	309406 3,5
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 11 mm	308911 11
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 7 mm	308930 7
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 11 mm	308930 11
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 4 mm	308911 4
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 1 mm	308930 1
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 7 mm	309406 7
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 9 mm	308911 9
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 10 mm	308930 10
ER szorítópatron készlet, 12 darabos, 2-13 mm	309200
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 11 mm	308916 11
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 2 mm	308911 2
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 8 mm	308916 8
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 12 mm	308916 12

ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 1 mm	308911 1
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 3 mm	308930 3
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 13 mm	308911 13
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 10 mm	308916 10
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 6 mm	308911 6
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 12 mm	308930 12
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 10 mm	308911 10
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 2,5 mm	308911 2,5
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 8 mm	308930 8
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 6 mm	308916 6
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 7 mm	308916 7
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 2 mm	308930 2
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 5 mm	308911 5
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 8 mm	308911 8
ER szorítópatron készlet, 7 darabos, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 mmtömítéssel	309018
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 4 mm	308916 4
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 5 mm	308930 5
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 5 mm	308916 5
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 4,5 mm	309406 4,5
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 10 mm	309406 10
ER szorítópatron készlet, 12 darabos, 2–13 mm	309016
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 12 mm	308911 12
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 4 mm	309406 4
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 13 mm	308930 13
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 7 mm	308911 7
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 9 mm	308916 9
	309406 8

ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges
befogási Ø d 8 mm

ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges
befogási Ø d 9 mm

309406 9