

Garant**Részprofil lapka 55° belső, jobbos, HB7010, Menetek száma / coll: 48-16**

Rendelési adatok

Rendelés száma	270842 48-16
GTIN	4045197370921
Árucikk kategória	21J

Műszaki leírás

Menetek száma / coll	48-16
Szerszámanyag	HM
Bel- /kültéri felhasználás	belső
Felhasználás módja	jobbos
Váltólapka profil	Részprofil
Minőség	HB7010
Menetfajta	BSW
Menetfajta	BSP
Menetfajta	BSW-LH
Menetfajta	G-LH
Menetfajta	G
Menetfajta	BSP-LH

Profilszög	55 fok
Vastagság	3,6 mm
Lapkaméret L	16 mm
Termék fajtája	Váltólapka menetesztergáláshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	250 m/min	N
Alu > 10% Si	alkalmas	180 m/min	N
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	150 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	150 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	130 m/min	P
Acél < 1100 N/mm ²	alkalmas	100 m/min	P
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas	90 m/min	P
Acél < 55 HRC	feltételesen alkalmas	40 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas	100 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	feltételesen alkalmas	50 m/min	S
GG(G)	alkalmas	130 m/min	K
CuZn	feltételesen alkalmas	150 m/min	N
Folyamatos	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		
Száraz	feltételesen alkalmas		