

**ARIANA****Tömlőrendszer 1/2 col, Típus: SET****Rendelési adatok**

Rendelés száma	084420 SET
GTIN	4037728390010
Árucikk kategória	08J

**Leírás****Kivitel:**

Műanyag tömlőrendszer hűtő-kenőanyaghoz és levegőhöz. Üzemi nyomás max. 6 bar, CLAMP méretű szorítóbilinccsel max. 60 bar.

- **Kompatibilis szinte az összes hagyományos rendszerrel, adapter nélkül.**
- **Moduláris dugaszolt rendszer, szerelőfogó használatával egyénileg kombinálható.**
- **Átfolyási mennyiség: kb. 28 liter/perc. (1/2 col), legnagyobb külső Ø 26 mm.**

**Tartalom:**

- 2 tömlőmodul, egyenként 15 cm (= 30 cm);
- 3 kerek szóró fúvóka, belső Ø = 6,4 / 9,5 / 12,7 mm;
- 1 lapos fúvóka 35 mm széles;
- 1 menetes csatlakozó 3/8 col (Ø 16,7 mm);
- 1 menetes csatlakozó 1/2 col (Ø 20,7 mm)

**Figyelem:**

3/8 col - kivitel külön ajánlatkérésre kapható.

**Műszaki leírás**

Termék fajtája	Hűtőrendszer
----------------	--------------