

**Garant****Részprofil lapka DIN 7993 szabványhoz külső, jobbos, HB7010, Beszúrás R:  
1mm**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	271025 1
GTIN	4045197142566
Árucikk kategória	21J

## Leírás

### Alkalmazható:

271997 – 272172 sz. GARANT menetkések (belső/külső) a 16 vagy 9,3 lapkamérethez.

## Műszaki leírás

Beszúrás R	1 mm
Vágóél szélesség w	2 mm
$t_{max}$	1,2 mm
Szerszámanyag	HM
Váltólapka kiosztás	jobbos
Minőség	HB7010
Horony szabvány szerint	DIN 7993
Vastagság	3,6 mm
Lapkaméret L	16 mm

Alátétlapka	272604 sz. S méret
Termék fajtája	Váltólapka beszúró esztergáláshoz

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	250 m/min	N
Alu > 10% Si	alkalmas	180 m/min	N
Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	150 m/min	P
Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	150 m/min	P
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	130 m/min	P
Acél < 1100 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	100 m/min	P
Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	90 m/min	P
Acél < 55 HRC	feltételesen alkalmas	40 m/min	H
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas	100 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas	50 m/min	S
GG(G)	alkalmas	130 m/min	K
CuZn	feltételesen alkalmas	150 m/min	N
Folyamatos	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		
Száraz	feltételesen alkalmas		

## Tartozék

Alátétlapka esztergakéshez Dőlésszög S fok	272604 S
--------------------------------------------	----------