

Garant**ER szorítópatronos befogó mini / karcsú ADB alak, SK 40 A = 160, ER szorítópatron mérethez: 16****Rendelési adatok**

Rendelés száma	300665 16
GTIN	4045197287809
Árucikk kategória	31A

Leírás**Kivitel:**

Felfogó anya kiegyensúlyozva **HSC-hez**. ER11 furat felfúrva. Szárak keményen felszabályozva (nyugodt járás!).

· **Alapkivitelben Balluffchip furattal.**

Felhasználás:

Hengeres szárú szerszámok befogásához DIN 6499 szerint.

Tartalom:

High-Speed ER mini anyával együtt, 309650 sz.

Különleges tartozék:

ER szorítópatron 308881 – 309434 sz., ER szorítókulcs 309740 sz.

Kúpvonócsap (AB) 308600 – 308806 sz. AB szorítókulcs 308820; 308830 sz.

Forgácsolási stratégia: HSC

Befogási tartomány: 0,5 - 10 mm

Külső Ø D: 22 mm

Hozzávaló szorítókulcs 309740 sz.: 16

Műszaki leírás

Befogási tartomány	0,5 - 10 mm
Hozzávaló szorítókulcs 309740 sz.	16
ER szorítópatronhoz	16 mm
Külső Ø D	22 mm

Hasznos hossz L_N	80 mm
Befogó	SK 40 A = 160
Befogó szabvány	ISO 7388-1
Alak	ADB
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min^{-1} -nél
Körfutási pontosság	$\leq 3 \mu\text{m}$
Forgácsolási stratégia	HSC
Termék fajtája	Szorítópatronos befogó

Tartozék

Kúpvonócsap, 18CrNiMo7 tömített, Form B Meredekkúphoz 40	308615 40
ER szorítópatron Névleges befogási \varnothing d 2 mm	308901 2
ER szorítópatron tömítéssel és fúvókával Névleges befogási \varnothing d 7 mm	308922 7
Kúpvonócsap Mori-Seiki, tömített, Form A Meredekkúphoz 40	308630 40
ER szorítópatron Névleges befogási \varnothing d 5 mm	308920 5
ER szorítópatron Névleges befogási \varnothing d 3 mm	308901 3
Kúpvonócsap, 18CrNiMo7 Form A Meredekkúphoz 40	308605 40
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási \varnothing d 7 mm	309402 7
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási \varnothing d 9 mm	308906 9
ER szorítópatron Névleges befogási \varnothing d 8 mm	308901 8
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási \varnothing d 8 mm	309402 8
Kúpvonócsap 90° tömített Meredekkúphoz 40	308790 40
ER szorítópatron Névleges befogási \varnothing d 4 mm	308920 4
Kúpvonócsap Hurco 45° tűréssel tömített Meredekkúphoz 40	308802 40

ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 10 mm	308901 10
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel és fúvókákkal Névleges befogási Ø d 4,5 mm	309404 4,5
Nyomatékkulcs rátűző kúpvonócsaphoz DIN 69872 szerint Hozzávaló meredekkúp méret 40	308810 40
ET szorítópatron menetfúrókhoz, axiális kiegyenlítéssel Névleges befogási Ø d 4,5 mm	309425 4,5
ET szorítópatron radiális kiegyenlítéssel menetfúráshoz és dörzsárazáshoz. Névleges befogási Ø d 4 mm	309445 4
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 3 mm	308921 3
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 7 mm	309403 7
Kúpvonócsap 45° tömített Meredekkúphoz 40	308760 40
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 5 mm	308901 5
ER szorítókulcs 1/2 col horony ER szorítópatronos befogó 16	309700 16
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 1,5 mm	308901 1,5
ER szorítópatron tömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 10 mm	308922 10
Nyomatékkulcs rátűző ER mini anyához ER szorítópatronos befogó 16	309745 16
ET szorítópatron radiális kiegyenlítéssel menetfúráshoz és dörzsárazáshoz. Névleges befogási Ø d 2 mm	309445 2
ET szorítópatron menetfúrókhoz, axiális kiegyenlítéssel Névleges befogási Ø d 2,8 mm	309425 2,8
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 9 mm	308921 9
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 7 mm	308906 7
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 10 mm	308920 10
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 4,5 mm	309403 4,5
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 10 mm	308906 10
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 6 mm	308906 6
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 8 mm	308906 8

ET szorítópatron radiális kiegyenlítéssel menetfúráshoz és dörzsárazáshoz. Névleges befogási Ø d 5 mm	309445 5
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 8 mm	309403 8
Kúpvonócsap tömített, Form B Meredekkúphoz 40	308620 40
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 8 mm	308920 8
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 4,5 mm	309402 4,5
ET szorítópatron radiális kiegyenlítéssel menetfúráshoz és dörzsárazáshoz. Névleges befogási Ø d 4,5 mm	309445 4,5
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel és fúvókákkal Névleges befogási Ø d 3,5 mm	309404 3,5
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 9 mm	308901 9
ER szorítópatron készlet, 10 darabos, 1–10 mm tömítéssel és fúvókával	309165
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 2,5 mm	308901 2,5
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 3 mm	308920 3
Kúpvonócsap 60° tömített Meredekkúphoz 40	308785 40
Kúpvonócsap Mazak, A alak Meredekkúphoz 40M	308670 40M
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 9 mm	308920 9
Kúpvonócsap Form B Meredekkúphoz 40	308640 40
Kúpvonócsap tömített Meredekkúphoz 40	308660 40
ER szorítókulcs ER szorítópatronos befogó 16	309680 16
ET szorítópatron menetfúrókhoz, axiális kiegyenlítéssel Névleges befogási Ø d 6 mm	309425 6
Speciális kúpvonócsap, belső menet nélkül tömített Meredekkúphoz 40	308720 40
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 6 mm	309402 6
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 8 mm	308921 8
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 4 mm	308921 4
ER szorítópatron készlet, 10 darabos, 1–10 mm	309160

ER szorítópatron készlet, 15 darabos, 2–16 mm	309240
Speciális kúpvonócsap belső menettel Meredekkúphoz 40	308740 40
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 7 mm	308920 7
ER szorítópatron tömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 9 mm	308922 9
ET szorítópatron radiális kiegyenlítéssel menetfúráshoz és dörzsárazáshoz. Névleges befogási Ø d 3 mm	309445 3
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel és fúvókákkal Névleges befogási Ø d 6 mm	309404 6
ET szorítópatron radiális kiegyenlítéssel menetfúráshoz és dörzsárazáshoz. Névleges befogási Ø d 2,8 mm	309445 2,8
Kúpvonócsap Hurco 45° furattal és tőrésel tömített Meredekkúphoz 40	308801 40
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 5 mm	308906 5
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 4 mm	309403 4
Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz DIN ISO 7388-1 (korábban DIN 69872) Hozzávaló meredekkúp méret 40	308820 40
ER szorítókulcs 1/2 col horony ER szorítópatronos befogó 40	309700 40
Kúpvonócsap tömített Meredekkúphoz 40	308635 40
ER szorítópatron tömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 8 mm	308922 8
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 5 mm	308921 5
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 9 mm	309402 9
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 9 mm	309403 9
Kúpvonócsap Hurco 90° tőrésel tömített Meredekkúphoz 40	308806 40
ET szorítópatron radiális kiegyenlítéssel menetfúráshoz és dörzsárazáshoz. Névleges befogási Ø d 3,5 mm	309445 3,5
Kulcs ER minianyához ER szorítópatronos befogó 16	309740 16
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 10 mm	308921 10

ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 4 mm	308906 4
ER szorítópatron készlet, 10 darabos, 1–10 mm tömítéssel	309164
Kúpvonócsap Mori-Seiki, tömített, Form A Meredekkúphoz 40	308625 40
Kúpvonócsap 45° tömített Meredekkúphoz 40	308765 40
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 7 mm	308921 7
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 3 mm	308906 3
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 4 mm	308901 4
ER szorítópatron tömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 3 mm	308922 3
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 1 mm	308901 1
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 2,8 mm	309402 2,8
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 3,5 mm	309403 3,5
ER szorítópatron készlet, 10 darabos, 1–10 mm	309012
Nyomatékkulcs rátűző kúpvonócsaphoz ISO 7388 szerint Hozzávaló meredekkúp méret 40	308812 40
ER szorítópatron tömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 5 mm	308922 5
ER szorítópatron tömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 4 mm	308922 4
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 6 mm	308920 6
ER szorítókulcs 1/2 col, kulcsnyílás 25 ER szorítópatronos befogó 16	309720 16
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 6 mm	308921 6
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 2,8 mm	309403 2,8
ER szorítópatron készlet, 6 darabos, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm tömítéssel	309014
Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz ISO 7388 Hozzávaló meredekkúp méret 40	308830 40
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 6 mm	308901 6

ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 2 mm	308920 2
ER szorítópatron tömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 6 mm	308922 6
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel és fúvókákkal Névleges befogási Ø d 7 mm	309404 7
Kúpvonócsap Form A Meredekkúphoz 40	308600 40
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel és fúvókákkal Névleges befogási Ø d 8 mm	309404 8
ET szorítópatron radiális kiegyenlítéssel menetfúráshoz és dörzsárazáshoz. Névleges befogási Ø d 6 mm	309445 6
ET szorítópatron menetfúrókhoz, axiális kiegyenlítéssel Névleges befogási Ø d 3,5 mm	309425 3,5
Kúpvonócsap tömített, Form B Meredekkúphoz 40	308650 40
Kúpvonócsap tömített, Form A Meredekkúphoz 40	308610 40
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 4 mm	309402 4
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 1 mm	308920 1
Speciális kúpvonócsap, belső menet nélkül tömített Meredekkúphoz 40	308700 40
ER szorítókulcs ER szorítópatronos befogó 40	309680 40
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 7 mm	308901 7
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 6 mm	309403 6
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 3,5 mm	309402 3,5
Kúpvonócsap 90° tömített Meredekkúphoz 40	308795 40