

Sarokcsavarozó adapter, Típus: OSD2



Rendelési adatok

Rendelés száma	073920 OSD2
GTIN	4002395369799
Árucikk kategória	07A

Leírás

Kivitel:

A kereskedelemben kapható összes csavarozóhoz és fúrógéphez megfelelő. Kiváló minőségű acél hajtómű. A sarokméret 30 mm. A forgatónyomaték-átvitelt lehetővé tevő tartókarimás csapágypersely 360°-kal fokozatmentesen elforgatható. A befogó mágnesezett, 1/4 col hatszög bitnek felel meg. Sarokcsavarozó/ fúró adapter az ideális megoldás minden csavarozási feladathoz szűk és nehezen hozzáférhető helyeken.

Az 1/4 colos mágneses Hex befogó alkalmas minden 25 mm standard bithez (C 6,3) és golyós befogóhoz (E 6,3), bit reteszeléssel.

Műszaki leírás

Maximális nyomaték	40 Nm
Típus	OSD2
Termék fajtája	Csavarhúzó adapter