

Garant**ER Mini szorítópatrontartó hengeres, ER szorítópatron mérethez: 11****Rendelési adatok**

Rendelés száma	300685 11
GTIN	4045197291806
Árucikk kategória	31A

Leírás**Kivitel:**

Hengeres tartó Weldon szárral, ER anyával együtt.
Átmenő furat belső hűtéshez.

Felhasználás:

Patronos befogó meghosszabbításához Weldonos, ill. patronos befogó szükséges.

Opcionális tartozék:

Szorítókulcs 309680 – 309740 sz.

ER szorítópatron 308878 – 309434 sz., tartalék ER anya 309580; 309650 sz.

Figyelem:

Nem alkalmas zsugorítási folyamatokhoz.

Műszaki leírás

L ₂	19 mm
Befogási tartomány	0,5 - 7 mm
Szár Ø d	16 mm
Szárhossz L ₁	150 mm
ER szorítópatronhoz	11 mm
Külső Ø D	16 mm
belső hűtés	igen
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min ⁻¹ -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 µm

Forgácsolási stratégia	HSC
Termék fajtája	Szorítópatronos befogó

Tartozék

ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 1,5 mm	308881 1,5
ER szorítópatron HPtömítéssel Névleges befogási Ø d 4 mm	309369 4
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 3 mm	309368 3
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 1 mm	308881 1
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 6 mm	308882 6
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 3 mm	308881 3
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 7 mm	309368 7
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 4 mm	308881 4
ER szorítópatron HPtömítéssel Névleges befogási Ø d 3 mm	309369 3
ER szorítópatron készlet, 13 darabos, 1–7 mm	309010
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 2 mm	308918 2
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 5 mm	309368 5
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 4 mm	308882 4
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 4 mm	308918 4
ER szorítópatron HPtömítéssel Névleges befogási Ø d 5 mm	309369 5
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 6 mm	309368 6
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 3,5 mm	308881 3,5
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 5 mm	308918 5
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 2 mm	309368 2
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 2 mm	308881 2
ER szorítópatron HPtömítéssel Névleges befogási Ø d 6 mm	309369 6

ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 7 mm	308918 7
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 1 mm	308918 1
ER szorítópatron készlet, 7 darabos, 1–7 mm	309155
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 3 mm	308918 3
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 5,5 mm	308881 5,5
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 6 mm	308918 6
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 3 mm	308882 3
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 4,5 mm	308881 4,5
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 7 mm	308881 7
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 4 mm	309368 4
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 1 mm	309368 1
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 6,5 mm	308881 6,5
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 6 mm	308881 6
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 5 mm	308882 5
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 5 mm	308881 5
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 2,5 mm	308881 2,5
ER-Mini felfogó anya ER-hez 11	309650 11
ER szorítópatron menetfúrókhoz Névleges befogási Ø d 6 mm	309399 6
ER szorítópatron menetfúrókhoz Névleges befogási Ø d 4,5 mm	309399 4,5
ER szorítópatron menetfúrókhoz Névleges befogási Ø d 2,5 mm	309399 2,5
ER szorítópatron menetfúrókhoz Névleges befogási Ø d 3,5 mm	309399 3,5
ER szorítópatron menetfúrókhoz Névleges befogási Ø d 2,8 mm	309399 2,8
ER szorítópatron menetfúrókhoz Névleges befogási Ø d 4 mm	309399 4