



Precíziós ER szorítópatronos befogó CENTRO P, SK 40 A = 100, CP típus ER-hez: 25AD



Rendelési adatok

Rendelés száma	300688 25AD
GTIN	2050001734273
Árucikk kategória	33F

Leírás

Kivitel:

- **Köszörült külső és belső kúp RFID/Balluffchip furattal.**
- **A körfutási és ismétlési pontosság 3 µm 3×D-nél, maximum 50 mm-nél precíziós HP szorítópatron használata esetén.**
- **HDC = Heavy Duty Chuck, a kifejezetten a nehéz forgácsoláshoz készült befogó. A megerősített befogótest jobb stabilitást és bőséges radiális merevséget biztosít. Köszörült külső és belső kúp. Az optimális meghúzási nyomatékok és a szorítóerők érdekében trapéz alakú finom menetes golyóscsapágyazott felfogó anya csökkenti a fellépő rezgéseket.**
- **Nagyon nagy tartóerők a szorítópatronnak teljes egészében a befogóban való elhelyezkedése és a bevonatos felfogó anya következtében.**
- **Rezgéscsillapító a szorítópatron elem és a befogó tömege következtében.**
- **Alternatívaként CENTRO P esetén -> tömítés nélkül, 309655 sz. CP ER felfogó anyával, vagy tömített rendszerként a 309665 sz. CP ER felfogó anyával a 309666 – 309668 sz. HP tömítőgyűrűkhöz (belső hűtéshez ill. szennyfogóként!).**

Előny:

Szabadalmaztatott optimális elhelyezkedésű szorítópatron, kettős megvezető, a trapézmenet és a sikló bevonatú felfogó anya megszorításkor egy stabil egységgé olvad össze és így maximális merevséget és pontosságot biztosít.

Felhasználás:

Hengeres szárú szerszámok nagy pontosságú befogására. A HDC különösen alkalmas nagyoló (pl. TPC maráshoz) és simító műveletekhez ill. nagy szilárdságú vagy szívós anyagok megmunkálásához.

Tartalom:

Felfogó anya nélkül.

Különleges tartozék:

308600 – 308806 sz. kúpvonócsap (AB), 308820 – 308835 sz. AB szorítókulcs, precíziós ER-szorítópatron a 309368 – 309381 sz. HP-hez és a 309402 – 309419 sz. menetfúróhoz (Horex-hez nem). 309655; 309665 sz. CP ER felfogó anyákhoz, 309657 sz. HDC ER felfogó anyákhoz, 309666 – 309668 sz. HP tömítőgyűrűhöz, 309754; 309756 sz. CP görgőkulcshoz, 309745; 309756 sz. HDC görgőkulcshoz.

Figyelem:

- **Csak névleges Ø-t fog be h10 szár Ø tűrésig.**
- **Fahrion szorítópatronokkal használja.**

Forgácsolási stratégia: HSC

Alak: AD

Befogási tartomány: 2 - 16 mm

A-méret kinyúlási hossz: 100 mm

Külső Ø D: 40 mm

Műszaki leírás

A-méret kinyúlási hossz	100 mm
Befogási tartomány	2 - 16 mm
CP típus ER-hez	25AD
Külső Ø D	40 mm
Alak	AD
Sorozat	Centro P
Befogási Ø D ₁	1-16 mm
Befogó	SK 40 A = 100
Befogó szabvány	ISO 7388-1
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min ⁻¹ -nél
ER szorítópatron körfutási pontossága CP szorítópatronos befogóval	≤ 6 µm
HP szorítópatron körfutási pontossága CP szorítópatronos befogóval	≤ 3 µm
Forgácsolási stratégia	HSC
Termék fajtája	Szorítópatronos befogó

Tartozék

ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 3 mm	309373 3
Kúpvonócsap Hurco 90° tűréssel tömített Meredekkúphoz 40	308806 40
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel és fúvókákkal Névleges befogási Ø d 8 mm	309413 8
Kúpvonócsap Form B Meredekkúphoz 40	308640 40
ER szorítópatron HP tömítéssel Névleges befogási Ø d 15 mm	309374 15
ER szorítópatron HP tömítéssel Névleges befogási Ø d 8 mm	309374 8
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel és fúvókákkal Névleges befogási Ø d 10 mm	309413 10
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel és fúvókákkal Névleges befogási Ø d 9 mm	309413 9
ER szorítópatron HP tömítéssel Névleges befogási Ø d 11 mm	309374 11
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 7 mm	309373 7
CENTRO P ER felfogó anya standard CP típus ER-hez 40	309655 40
Nyomatékkulcs rátűző kúpvonócsaphoz DIN 69872 szerint Hozzávaló meredekkúp méret 40	308810 40
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 8 mm	309373 8
Kúpvonócsap tömített Meredekkúphoz 40	308660 40
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 7 mm	309409 7
Kúpvonócsap 60° tömített Meredekkúphoz 40	308785 40
ER szorítópatron HP tömítéssel Névleges befogási Ø d 5 mm	309374 5
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 4 mm	309373 4
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 5 mm	309373 5
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 10 mm	309409 10
	309375 14

ER szorítópatron HP tömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 14 mm

Kúpvonócsap tömített Meredekkúphoz 40	308635 40
Speciális kúpvonócsap belső menettel Meredekkúphoz 40	308740 40
Nyomatékkulcs rátűző kúpvonócsaphoz ISO 7388 szerint Hozzávaló meredekkúp méret 40	308812 40
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 8 mm	309409 8
Kúpvonócsap Mazak, A alak Meredekkúphoz 40M	308670 40M
CP görgőkulcs nyomatékkulcshoz Típus 25	309756 25
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 6 mm	309373 6
ER szorítópatron HP tömítéssel Névleges befogási Ø d 10 mm	309374 10
Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz ISO 7388 Hozzávaló meredekkúp méret 40	308830 40
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 12 mm	309373 12
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 12 mm	309409 12
Kúpvonócsap Form A Meredekkúphoz 40	308600 40
ER szorítópatron HP tömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 6 mm	309375 6
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 9 mm	309409 9
Kúpvonócsap Hurco 45° tűréssel tömített Meredekkúphoz 40	308802 40
ER szorítópatron HP tömítéssel Névleges befogási Ø d 13 mm	309374 13
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 16 mm	309409 16
ER szorítópatron HP tömítéssel Névleges befogási Ø d 16 mm	309374 16
ER szorítópatron HP tömítéssel Névleges befogási Ø d 3 mm	309374 3
	308700 40

Speciális kúpvonócsap, belső menet nélkül tömített
Meredekkúphoz 40

ER szorítópatron HP tömítéssel Névleges befogási Ø d 6
mm

309374 6

ER szorítópatron HP tömítéssel és fúvókával Névleges
befogási Ø d 10 mm

309375 10

ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel és fúvókákkal
Névleges befogási Ø d 7 mm

309413 7

ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges
befogási Ø d 6 mm

309409 6

Kúpvonócsap tömített, Form B Meredekkúphoz 40

308620 40

ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 10 mm

309373 10

ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges
befogási Ø d 14 mm

309409 14

ER szorítópatron HP tömítéssel Névleges befogási Ø d 9
mm

309374 9

Kúpvonócsap, 18CrNiMo7 tömített, Form B
Meredekkúphoz 40

308615 40

ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 11 mm

309373 11

Kúpvonócsap Mori-Seiki, tömített, Form A Meredekkúphoz
40

308630 40

Kúpvonócsap 45° tömített Meredekkúphoz 40

308765 40

Speciális kúpvonócsap, belső menet nélkül tömített
Meredekkúphoz 40

308720 40

ER szorítópatron HP tömítéssel Névleges befogási Ø d 14
mm

309374 14

ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel és fúvókákkal
Névleges befogási Ø d 12 mm

309413 12

Kúpvonócsap, 18CrNiMo7 Form A Meredekkúphoz 40

308605 40

ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 16 mm

309373 16

Kúpvonócsap tömített, Form A Meredekkúphoz 40

308610 40

ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel és fúvókákkal
Névleges befogási Ø d 14 mm

309413 14

309375 8

ER szorítópatron HP tömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 8 mm	
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel és fúvókákkal Névleges befogási Ø d 6 mm	309413 6
Kúpvonócsap tömített, Form B Meredekkúphoz 40	308650 40
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel és fúvókákkal Névleges befogási Ø d 4,5 mm	309413 4,5
Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz DIN ISO 7388-1 (korábban DIN 69872) Hozzávaló meredekkúp méret 40	308820 40
Kúpvonócsap Hurco 45° 4 mm furattal és tőrésel tömített Meredekkúphoz 40	308801 40
ER szorítópatron HP tömítéssel Névleges befogási Ø d 12 mm	309374 12
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 13 mm	309373 13
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 2 mm	309373 2
ER szorítópatron HP tömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 12 mm	309375 12
ER szorítópatron HP tömítéssel Névleges befogási Ø d 7 mm	309374 7
Kúpvonócsap Mori-Seiki, tömített, Form A Meredekkúphoz 40	308625 40
Kúpvonócsap 45° tömített Meredekkúphoz 40	308760 40
CP görgőkulcs Típus 25	309754 25
Kúpvonócsap 90° tömített Meredekkúphoz 40	308795 40
Kúpvonócsap 90° tömített Meredekkúphoz 40	308790 40
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 11 mm	309409 11
ER szorítópatron HP tömítéssel Névleges befogási Ø d 4 mm	309374 4
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 4,5 mm	309409 4,5
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 14 mm	309373 14
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel és fúvókákkal Névleges befogási Ø d 11 mm	309413 11

ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 9 mm	309373 9
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 15 mm	309373 15
ER szorítópatron HP tömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 4 mm	309375 4