

**Garant****Kombinált marótüske Forma ADB, SK 40 rövid, Tüske Ø d1: 22mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	300835 22
GTIN	4045197285102
Árucikk kategória	31A

**Leírás****Kivitel:**

Kúpos szár, felfogócsap és felfekvő felületek a vállon köszörülve. Balluff/RFID chip furattal.

**GARANT** – Minden szár keményen felszabályozva (nyugodt járás!).

**Felhasználás:**

- **Retesszel hosszanti hornyú marókhöz, pl. DIN 841.**
- **Menesztőgyűrűvel DIN 1880 keresztornyú maróhoz és DIN 1830 szerinti marófejekhez.**

**Tartalom:**

Inkluzív retesz, menesztőgyűrű és marórögzítő csavar.

**Opcionális tartozék:**

Kúpvonócsap (AB) 308600 – 308806 sz., AB szorítókulcs 308820 – 308835 sz., speciális kulcs 309840 sz.

**Figyelem:**

Belső hűtés csak a hozzávaló 309861 sz. rögzítőcsavarral lehetséges.

**Műszaki leírás**

Hozzávaló speciális kulcs 309840 sz.	22
Marótüske hossza L <sub>3</sub> menesztőgyűrűvel	19 mm
Marótüske hossza L <sub>4</sub>	31 mm
Tüske Ø d <sub>1</sub>	22 mm
A-méret kinyúlási hossz	55 mm

Tartalék menesztőgyűrű 309870 sz.	22
Külső Ø D	40 mm
Tartalék maró rögzítőcsavar 309860 / 309861 sz.	22
Befogási Ø D <sub>1</sub>	22 mm
Befogó	SK 40 rövid
Szabvány	DIN 6358
Befogó szabvány	ISO 7388-1
Alak	ADB
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min <sup>-1</sup> -nél
Körfutási pontosság	≤ 5 µm
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Marótüske

## Tartozék

Kúpvonócsap 60°tömített Meredekkúphoz 40	308785 40
Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 40	308790 40
Menesztőgyűrű Tüske Ø-höz 22 mm	309870 22
Kúpvonócsaptömített, Form A Meredekkúphoz 40	308610 40
Kúpvonócsap, 18CrNiMo7Form A Meredekkúphoz 40	308605 40
Szorítókulcs kúpvonócsapokhozDIN ISO 7388-1 (korábban DIN 69872) Hozzávaló meredekkúp méret 40	308820 40
Kúpvonócsap Hurco 45° tűrésseltömített Meredekkúphoz 40	308802 40
Szorítókulcs kúpvonócsapokhozISO 7388 Hozzávaló meredekkúp méret 40	308830 40
Speciális kúpvonócsap belső menettel Meredekkúphoz 40	308740 40
Kúpvonócsaptömített Meredekkúphoz 40	308660 40
Menesztőgyűrű Tüske Ø-höz 40 mm	309870 40
	308625 40

KúpvonócsapMori-Seiki, tömített, Form A Meredekkúphoz 40

Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 40

308765 40

Speciális kulcs Tüske Ø-höz 40 mm

309840 40

Kúpvonócsap, 18CrNiMo7tömített, Form B Meredekkúphoz 40

308615 40

Maró rögzítőcsavar Tüske Ø-höz 40 mm

309860 40

KúpvonócsapForm B Meredekkúphoz 40

308640 40

Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 40

308760 40

Speciális kúpvonócsap, belső menet nélkültömített Meredekkúphoz 40

308700 40

Kúpvonócsap Hurco 90° tűrésseltömített Meredekkúphoz 40

308806 40

Kúpvonócsap Hurco 45° 4 mm furattal és tűrésseltömített Meredekkúphoz 40

308801 40

Kúpvonócsaptömített Meredekkúphoz 40

308635 40

KúpvonócsapMori-Seiki, tömített, Form A Meredekkúphoz 40

308630 40

Kúpvonócsaptömített, Form B Meredekkúphoz 40

308620 40

KúpvonócsapForm A Meredekkúphoz 40

308600 40

Maró rögzítőcsavar Tüske Ø-höz 22 mm

309860 22

Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 40

308795 40

Kúpvonócsaptömített, Form B Meredekkúphoz 40

308650 40

Speciális kulcs Tüske Ø-höz 22 mm

309840 22

KúpvonócsapMazak, A alak Meredekkúphoz 40M

308670 40M