

Garant**OZ szorító patronos befogó Forma ADB, SK 40 A = 70, Befogási tartomány: 2-16mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	300695 2-16
GTIN	4045197285010
Árucikk kategória	31A

Leírás**Kivitel:**

Köszörült külső és belső kúp.

Golyócsapágyazott hollandi anya. A nagyobb tartóerő és jobb körfutás érdekében.

GARANT –

RFID / Balluffchip furattal. Minden szár keményen felszabályozva (nyugodt járás!). Felfogó anya kiegyensúlyozva (G2,5 / 25000 min⁻¹).

Felhasználás:

Hengeres szárú szerszámok DIN 6388 – A és B alak szerinti szorítópatronokban való befogására.

Tartalom:

Inkluzív felfogó anya.

Opcionális tartozék:

Kúpvonócsap (AB) 308600 – 308806 sz., AB szorítókulcs 308820– 308835 sz., OZ szorítópatron 309540 – 309565 sz., körmöskulcs 628400 sz.

Műszaki leírás

Tartalék felfogó anya 309670 sz.	2 - 16
Hozzávaló körmöskulcs 628400 sz.	40 / 42
A-méret kinyúlási hossz	70 mm
Befogási tartomány	2 - 16 mm
Külső Ø D	43 mm

Befogási Ø D ₁	2-16 mm
Befogó	SK 40 A = 70
Befogó szabvány	ISO 7388-1
Alak	ADB
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min ⁻¹ -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 µm
Termék fajtája	Szorítópatronos befogó

Tartozék

OZ szorítópatron befogóhoz Névleges befogási Ø d 4 mm	309540 4
Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 40	308790 40
KúpvonócsapMori-Seiki, tömített, Form A Meredekkúphoz 40	308625 40
Kúpvonócsap Hurco 45° 4 mm furattal és tűréssel tömített Meredekkúphoz 40	308801 40
OZ szorítópatron befogóhoz Névleges befogási Ø d 15 mm	309540 15
Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 40	308765 40
Szorítókulcs kúpvonócsapokhozDIN ISO 7388-1 (korábban DIN 69872) Hozzávaló meredekkúp méret 40	308820 40
Speciális kúpvonócsap belső menettel Meredekkúphoz 40	308740 40
KúpvonócsapForm A Meredekkúphoz 40	308600 40
OZ szorítópatron befogóhoz Névleges befogási Ø d 16 mm	309540 16
Kúpvonócsaptömített, Form B Meredekkúphoz 40	308650 40
OZ szorítópatron befogóhoz Névleges befogási Ø d 10 mm	309540 10
KúpvonócsapMazak, A alak Meredekkúphoz 40M	308670 40M
OZ szorítópatron befogóhoz Névleges befogási Ø d 8 mm	309540 8
Körmöskulcsbütyökkel Anya külső Ø 40/42 mm	628400 40/42
Kúpvonócsap, 18CrNiMo7tömített, Form B Meredekkúphoz 40	308615 40

OZ szorítópatron befogóhoz Névleges befogási Ø d 7 mm	309540 7
Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 40	308760 40
OZ szorítópatron befogóhoz Névleges befogási Ø d 6 mm	309540 6
OZ szorítópatron befogóhoz Névleges befogási Ø d 5 mm	309540 5
Kúpvonócsap 60°tömített Meredekkúphoz 40	308785 40
KúpvonócsapForm B Meredekkúphoz 40	308640 40
OZ szorítópatron befogóhoz Névleges befogási Ø d 12 mm	309540 12
Kúpvonócsaptömített, Form A Meredekkúphoz 40	308610 40
OZ szorítópatron befogóhoz Névleges befogási Ø d 13 mm	309540 13
Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 40	308795 40
Kúpvonócsap Hurco 45° tűrésseltömített Meredekkúphoz 40	308802 40
OZ szorítópatron befogóhoz Névleges befogási Ø d 11 mm	309540 11
OZ szorítópatron befogóhoz Névleges befogási Ø d 9 mm	309540 9
Kúpvonócsaptömített Meredekkúphoz 40	308660 40
Kúpvonócsaptömített Meredekkúphoz 40	308635 40
KúpvonócsapMori-Seiki, tömített, Form A Meredekkúphoz 40	308630 40
Kúpvonócsaptömített, Form B Meredekkúphoz 40	308620 40
Kúpvonócsap Hurco 90° tűrésseltömített Meredekkúphoz 40	308806 40
OZ szorítópatron befogóhoz Névleges befogási Ø d 14 mm	309540 14
Speciális kúpvonócsap, belső menet nélkültömített Meredekkúphoz 40	308700 40
Szorítókulcs kúpvonócsapokhozISO 7388 Hozzávaló meredekkúp méret 40	308830 40
Kúpvonócsap, 18CrNiMo7Form A Meredekkúphoz 40	308605 40