

LOCTITE**Poliolefin ragasztóanyag, 20 g, Gyártó azonosító: 406**

Rendelési adatok

Rendelés száma	083362 406
GTIN	4058093008928
Árucikk kategória	04L

Leírás

Felhasználás:

Nehezen ragasztható műanyagokhoz, mint pl. PE, PP, PTFE, Santoprene és egyéb termoplasztikus elasztomerek. A tapadás javítása érdekében a ragasztási helyeket először kezelje Primer 770-nel.

Tartalom:

406 poliolefin ragasztóanyag

Műszaki leírás

Húzó-nyírószilárdság	15,5 N/mm ²
Gyártó jelölése	LOCTITE 406
Száradás	2 - 10 s
Veszélyes anyag jelölés	GHS07: Felkiáltójel
Dinamikus viszkozitás	20 mPas
Tárolási hőmérséklet	2 - 8 °C
Szavatosság a gyártás dátumától számítva	20 hónap

Sűrűség	1,1 g/cm ³
Felhasználási hőmérséklet tartomány	-40 °C
Festék	Átlátszó
Kémiai alap	Etil-cianoakrilát
Veszélyes áru kategória	9
Alak	folyékony
Alkalmas anyagok	PE
Alkalmas anyagok	PP
Alkalmas anyagok	Elasztomer
Űrtartalom	20 ml
Maximális hézagméret	0,15 mm
Terméknév attribútum	20 g
Termék fajtája	Pillantragasztó