

**Garant****Kombinált marótüske Forma ADB, SK 40 rövid, Tüske Ø d1: 40mm****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 300835 40     |
| GTIN              | 4045197285133 |
| Árucikk kategória | 31A           |

**Leírás****Kivitel:**

Kúpos szár, felfogócsap és felfekvő felületek a vállon köszörülve. Balluff/RFID chip furattal.

**GARANT** – Minden szár keményen felszabályozva (nyugodt járás!).

**Felhasználás:**

- Retesszel hosszanti hornyú marókhhoz, pl. DIN 841.
- Mentesztőgyűrűvel DIN 1880 keresztornyú maróhoz és DIN 1830 szerinti marófejekhez.

**Tartalom:**

Inkluzív retesz, mentesztőgyűrű és marórögzítő csavar.

**Opcionális tartozék:**

Kúpvonócsap (AB) 308600 – 308806 sz., AB szorítókulcs 308820 – 308835 sz., speciális kulcs 309840 sz.

**Figyelem:**

Belső hűtés csak a hozzávaló 309861 sz. rögzítőcsavarral lehetséges.

**Műszaki leírás**

|                                      |       |
|--------------------------------------|-------|
| Tartalék mentesztőgyűrű 309870 sz.   | 40    |
| Marótüske hossza L <sub>4</sub>      | 41 mm |
| A-méret kinyúlási hossz              | 60 mm |
| Hozzávaló speciális kulcs 309840 sz. | 40    |
| Tüske Ø d <sub>1</sub>               | 40 mm |

|  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| Marótüske hossza L <sub>3</sub> menesztőgyűrűvel | 27 mm                               |
| Külső Ø D  | 70 mm                               |
| Tartalék maró rögzítőcsavar 309860 / 309861 sz.  | 40                                  |
| Befogási Ø D <sub>1</sub>                        | 40 mm                               |
| Befogó   | SK 40 rövid                         |
| Szabvány   | DIN 6358                            |
| Befogó szabvány                                  | ISO 7388-1                          |
| Alak   | ADB                                 |
| Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám             | G 2,5, 25000 min <sup>-1</sup> -nél |
| Körfutási pontosság                              | ≤ 5 µm                              |
| Forgácsolási stratégia                           | HPC                                 |
| Termék fajtája                                   | Marótüske                           |

## Tartozék

|   |           |
|---|-----------|
| Kúpvonócsaptömített Meredekkúphoz 40  | 308635 40 |
| Speciális kúpvonócsap belső menettel Meredekkúphoz 40   | 308740 40 |
| Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 40  | 308765 40 |
| Kúpvonócsaptömített, Form A Meredekkúphoz 40  | 308610 40 |
| Maró rögzítőcsavar Tüske Ø-höz 40 mm  | 309860 40 |
| Kúpvonócsaptömített Meredekkúphoz 40  | 308660 40 |
| Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz DIN ISO 7388-1 (korábban DIN 69872) Hozzávaló meredekkúp méret 40 | 308820 40 |
| Speciális kulcs Tüske Ø-höz 40 mm   | 309840 40 |
| Speciális kúpvonócsap, belső menet nélkültömített Meredekkúphoz 40                              | 308700 40 |
| Kúpvonócsap Form A Meredekkúphoz 40   | 308600 40 |
| Kúpvonócsap Mori-Seiki, tömített, Form A Meredekkúphoz 40                                       | 308630 40 |
|   | 308615 40 |

Kúpvonócsap, 18CrNiMo7tömített, Form B Meredekkúphoz 40

|  |            |
|--|------------|
| KúpvonócsapMazak, A alak Meredekkúphoz 40M | 308670 40M |
|--|------------|

|   |           |
|---|-----------|
| Kúpvonócsap Hurco 90° tűrésseltömített Meredekkúphoz 40 | 308806 40 |
|---|-----------|

|  |           |
|--|-----------|
| Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 40 | 308795 40 |
|--|-----------|

|  |           |
|--|-----------|
| KúpvonócsapMori-Seiki, tömített, Form A Meredekkúphoz 40 | 308625 40 |
|--|-----------|

|   |           |
|---|-----------|
| Kúpvonócsap Hurco 45° tűrésseltömített Meredekkúphoz 40 | 308802 40 |
|---|-----------|

|  |           |
|--|-----------|
| Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 40 | 308790 40 |
|--|-----------|

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Menesztőgyűrű Tüske Ø-höz 40 mm | 309870 40 |
|---------------------------------|-----------|

|  |           |
|--|-----------|
| Kúpvonócsaptömített, Form B Meredekkúphoz 40 | 308620 40 |
|--|-----------|

|  |           |
|--|-----------|
| Kúpvonócsaptömített, Form B Meredekkúphoz 40 | 308650 40 |
|--|-----------|

|  |           |
|--|-----------|
| Kúpvonócsap 60°tömített Meredekkúphoz 40 | 308785 40 |
|--|-----------|

|  |           |
|--|-----------|
| Kúpvonócsap Hurco 45° 4 mm furattal és tűrésseltömített Meredekkúphoz 40 | 308801 40 |
|--|-----------|

|  |           |
|--|-----------|
| Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 40 | 308760 40 |
|--|-----------|

|   |           |
|---|-----------|
| Szorítókulcs kúpvonócsapokhozISO 7388 Hozzávaló meredekkúp méret 40 | 308830 40 |
|---|-----------|

|   |           |
|---|-----------|
| Kúpvonócsap, 18CrNiMo7Form A Meredekkúphoz 40 | 308605 40 |
|---|-----------|

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| KúpvonócsapForm B Meredekkúphoz 40 | 308640 40 |
|------------------------------------|-----------|