

HOLEX**Gépi működtetésű tokmány, SK 40, Ø D1: 20mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	300775 20
GTIN	4045197550866
Árucikk kategória	32A

Leírás**Kivitel:**

- **Csekély súrlódás a tucsonak köszönhetően.**
- **Korróziógátló bevonattal védett.**
- **Porral és vízzel szemben védett.**
- **A nagyon nagy szorítóerő növeli az élettartamot és javítja a felületet.**
- **Rugalmas befogási tartomány a szorítópatronokkal.**

Felhasználás:

Hengeres szárú szerszámok befogásához.

Tartalom:

Inkluzív felfogó anya.

Opcionális tartozék:

Kúpvonócsapok 308600 – 308806 sz.
309566 – 309570 sz. szorítópatronok.

Műszaki leírás

Hozzávaló körmök kulcs 628400 sz.	52 / 55
Szorítópatron külső Ø	52 mm
Befogási Ø D ₁	20 mm
A-méret kinyúlási hossz	90 mm
Max. befogóerő	500 Nm
Befogó	SK 40

Befogó szabvány	ISO 7388-1
Alak	AD
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 6,3, 15000 min ⁻¹ -nél
Körfutási pontosság	≤ 5 μm
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Gépi működtetésű tokmány

Tartozék

Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 40	308760 40
KúpvonócsapMori-Seiki, tömített, Form A Meredekkúphoz 40	308625 40
Szorítópatron patronos erőbefogóhoz Névleges befogási Ø d 16 mm	309570 16
Szorítópatron patronos erőbefogóhoz Névleges befogási Ø d 18 mm	309570 18
Szorítópatron patronos erőbefogóhoz Névleges befogási Ø d 10 mm	309566 10
Kúpvonócsaptömített, Form B Meredekkúphoz 40	308620 40
Kúpvonócsaptömített, Form B Meredekkúphoz 40	308650 40
Szorítópatron patronos erőbefogóhoz Névleges befogási Ø d 16 mm	309566 16
Kúpvonócsap, 18CrNiMo7tömített, Form B Meredekkúphoz 40	308615 40
KúpvonócsapMazak, A alak Meredekkúphoz 40M	308670 40M
Speciális kúpvonócsap, belső menet nélkültömített Meredekkúphoz 40	308700 40
Kúpvonócsaptömített Meredekkúphoz 40	308660 40
Kúpvonócsap 60°tömített Meredekkúphoz 40	308785 40
Kúpvonócsaptömített, Form A Meredekkúphoz 40	308610 40
Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 40	308795 40

KúpvonócsapMori-Seiki, tömített, Form A Meredekkúphoz 40	308630 40
KúpvonócsapForm A Meredekkúphoz 40	308600 40
Kúpvonócsaptömített Meredekkúphoz 40	308635 40
Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 40	308790 40
Szorítópatron patronos erőbefogóhoz Névleges befogási Ø d 6 mm	309566 6
Szorítópatron patronos erőbefogóhoz Névleges befogási Ø d 12 mm	309570 12
Kúpvonócsap Hurco 90° tűrésseltömített Meredekkúphoz 40	308806 40
Kúpvonócsap Hurco 45° 4 mm furattal és tűrésseltömített Meredekkúphoz 40	308801 40
Szorítópatron patronos erőbefogóhoz Névleges befogási Ø d 6 mm	309570 6
Szorítópatron patronos erőbefogóhoz Névleges befogási Ø d 10 mm	309570 10
Kúpvonócsap, 18CrNiMo7Form A Meredekkúphoz 40	308605 40
Speciális kúpvonócsap belső menettel Meredekkúphoz 40	308740 40
Szorítópatron patronos erőbefogóhoz Névleges befogási Ø d 12 mm	309566 12
Kúpvonócsap Hurco 45° tűrésseltömített Meredekkúphoz 40	308802 40
KúpvonócsapForm B Meredekkúphoz 40	308640 40
Szorítópatron patronos erőbefogóhoz Névleges befogási Ø d 20 mm	309570 20
Szorítópatron patronos erőbefogóhoz Névleges befogási Ø d 25 mm	309570 25
Szorítópatron patronos erőbefogóhoz Névleges befogási Ø d 8 mm	309566 8
Szorítópatron patronos erőbefogóhoz Névleges befogási Ø d 8 mm	309570 8
Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 40	308765 40