

HOLEX**Gépi működtetésű tokmány, SK 40, Ø D1: 32mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	300775 32
GTIN	4045197546982
Árucikk kategória	32A

Leírás**Kivitel:**

- **Csekély súrlódás a tucsonak köszönhetően.**
- **Korróziógátló bevonattal védett.**
- **Porral és vízzel szemben védett.**
- **A nagyon nagy szorítóerő növeli az élettartamot és javítja a felületet.**
- **Rugalmas befogási tartomány a szorítópatronokkal.**

Felhasználás:

Hengeres szárú szerszámok befogásához.

Tartalom:

Inkluzív felfogó anya.

Opcionális tartozék:

Kúpvonócsapok 308600 – 308806 sz.
309566 – 309570 sz. szorítópatronok.

Műszaki leírás

Szorítópatron külső Ø	66 mm
Hozzávaló körmöskulcs 628400 sz.	68 / 75
A-méret kinyúlási hossz	105 mm
Befogási Ø D ₁	32 mm
Max. befogóerő	900 Nm
Befogó	SK 40

Befogó szabvány	ISO 7388-1
Alak	AD
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 6,3, 15000 min ⁻¹ -nél
Körfutási pontosság	≤ 5 μm
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Gépi működtetésű tokmány

Tartozék

Kúpvonócsap, 18CrNiMo7tömített, Form B Meredekkúphoz 40	308615 40
Szorítópatron patronos erőbefogóhoz Névleges befogási Ø d 6 mm	309570 6
KúpvonócsapForm B Meredekkúphoz 40	308640 40
Speciális kúpvonócsap, belső menet nélkültömített Meredekkúphoz 40	308700 40
Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 40	308760 40
Szorítópatron patronos erőbefogóhoz Névleges befogási Ø d 10 mm	309570 10
Speciális kúpvonócsap belső menettel Meredekkúphoz 40	308740 40
KúpvonócsapMazak, A alak Meredekkúphoz 40M	308670 40M
KúpvonócsapMori-Seiki, tömített, Form A Meredekkúphoz 40	308625 40
Kúpvonócsap 60°tömített Meredekkúphoz 40	308785 40
KúpvonócsapForm A Meredekkúphoz 40	308600 40
Szorítópatron patronos erőbefogóhoz Névleges befogási Ø d 16 mm	309570 16
Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 40	308765 40
Szorítópatron patronos erőbefogóhoz Névleges befogási Ø d 25 mm	309570 25
Kúpvonócsaptömített Meredekkúphoz 40	308635 40

Szorítópatron patronos erőbefogóhoz Névleges befogási Ø d 20 mm	309570 20
Szorítópatron patronos erőbefogóhoz Névleges befogási Ø d 18 mm	309570 18
Kúpvonócsaptömített Meredekkúphoz 40	308660 40
Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 40	308795 40
KúpvonócsapMori-Seiki, tömített, Form A Meredekkúphoz 40	308630 40
Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 40	308790 40
Kúpvonócsap Hurco 90° tűréseltömített Meredekkúphoz 40	308806 40
Szorítópatron patronos erőbefogóhoz Névleges befogási Ø d 8 mm	309570 8
Szorítópatron patronos erőbefogóhoz Névleges befogási Ø d 12 mm	309570 12
Kúpvonócsap, 18CrNiMo7Form A Meredekkúphoz 40	308605 40
Kúpvonócsaptömített, Form B Meredekkúphoz 40	308650 40
Kúpvonócsap Hurco 45° tűréseltömített Meredekkúphoz 40	308802 40
Kúpvonócsap Hurco 45° 4 mm furattal és tűréseltömített Meredekkúphoz 40	308801 40
Kúpvonócsaptömített, Form B Meredekkúphoz 40	308620 40
Kúpvonócsaptömített, Form A Meredekkúphoz 40	308610 40