

**HOLEX****Gépi működtetésű tokmány, SK 50, Ø D1: 32mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	300778 32
GTIN	4045197546999
Árucikk kategória	32A

**Leírás****Kivitel:**

- **Csekély súrlódás a tucsonak köszönhetően.**
- **Korróziógátló bevonattal védett.**
- **Porral és vízzel szemben védett.**
- **A nagyon nagy szorítóerő növeli az élettartamot és javítja a felületet.**
- **Rugalmas befogási tartomány a szorítópatronokkal.**

**Felhasználás:**

Hengeres szárú szerszámok befogásához.

**Tartalom:**

Inkluzív felfogó anya.

**Opcionális tartozék:**

Kúpvonócsapok 308600 – 308806 sz.  
309566 – 309570 sz. szorítópatronok.

**Műszaki leírás**

Befogási Ø D <sub>1</sub>	32 mm
A-méret kinyúlási hossz	105 mm
Szorítópatron külső Ø	66 mm
Hozzávaló körmös kulcs 628400 sz.	68 / 75
Max. befogóerő	900 Nm
Befogó	SK 50

Befogó szabvány	ISO 7388-1
Alak	AD
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 6,3, 15000 min <sup>-1</sup> -nél
Körfutási pontosság	≤ 5 μm
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Gépi működtetésű tokmány

## Tartozék

Kúpvonócsap Form A Meredekkúphoz 50	308600 50
Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 50	308795 50
Szorítópatron patronos erőbefogóhoz Névleges befogási Ø d 20 mm	309570 20
Szorítópatron patronos erőbefogóhoz Névleges befogási Ø d 10 mm	309570 10
Kúpvonócsap, 18CrNiMo7Form A Meredekkúphoz 50	308605 50
Szorítópatron patronos erőbefogóhoz Névleges befogási Ø d 16 mm	309570 16
Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 50	308760 50
Speciális kúpvonócsap, belső menet nélkültömített Meredekkúphoz 50	308720 50
Kúpvonócsaptömített, Form B Meredekkúphoz 50	308620 50
Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 50	308790 50
Szorítópatron patronos erőbefogóhoz Névleges befogási Ø d 18 mm	309570 18
Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 50	308765 50
Kúpvonócsaptömített, Form B Meredekkúphoz 50	308650 50
Kúpvonócsap 60°tömített Meredekkúphoz 50	308785 50
Szorítópatron patronos erőbefogóhoz Névleges befogási Ø d 6 mm	309570 6
	309570 8

Szorítópatron patronos erőbefogóhoz Névleges befogási  
Ø d 8 mm

Speciális kúpvonócsap belső menettel Meredekkúphoz 50

308740 50

Kúpvonócsap Form B Meredekkúphoz 50

308640 50

Kúpvonócsap, 18CrNiMo7tömített, Form B Meredekkúphoz  
50

308615 50

Kúpvonócsaptömített, Form A Meredekkúphoz 50

308610 50

Szorítópatron patronos erőbefogóhoz Névleges befogási  
Ø d 12 mm

309570 12

Kúpvonócsaptömített Meredekkúphoz 50

308660 50

Szorítópatron patronos erőbefogóhoz Névleges befogási  
Ø d 25 mm

309570 25