


Garant
Menetlapka készlet, 16-os méret, HB7010, Típus: IR

Rendelési adatok

Rendelés száma	271900 IR
GTIN	4045197370976
Árucikk kategória	21J

Leírás
Tartalma:

Teljes profil, metrikus 60°: 270756 sz. 1; 1,5; 1,75; 2; 2,5; 3 méret

Részprofil, metrikus 60°: 270792 sz. 0,5-1,5; 1,75-3 méret

Teljes profil, BSW 55°: 270824 sz. 14; 11 méret

Menetfajta: M

Menetfajta: M-LH

Menetfajta: MF

Menetfajta: G

Menetfajta: BSW

Menetfajta: MF-LH

Megmunkálási irány: jobbos

Műszaki leírás

Megmunkálási irány	jobbos
Szerszámanyag	HM
Menetfajta	M
Menetfajta	M-LH
Menetfajta	MF
Menetfajta	G
Menetfajta	BSW

Menetfajta	MF-LH
Menetfajta	G-LH
Menetfajta	BSW-LH
Minőség	HB7010
Termék fajtája	Váltólapka menetesztergáláshoz

Tartozék

Teljes profilú lapka 60° belső, jobbos Emelkedés 1 mm	270756 1
Teljes profilú lapka 55° belső, jobbos Menetek száma / coll 14	270824 14
Teljes profilú lapka 60° belső, jobbos Emelkedés 1,5 mm	270756 1,5
Teljes profilú lapka 55° belső, jobbos Menetek száma / coll 11	270824 11
Részprofil lapka 60° belső, jobbos Emelkedés 0,5-1,5 mm	270792 0,5-1,5
Teljes profilú lapka 60° belső, jobbos Emelkedés 2 mm	270756 2
Teljes profilú lapka 60° belső, jobbos Emelkedés 3 mm	270756 3
Teljes profilú lapka 60° belső, jobbos Emelkedés 1,75 mm	270756 1,75
Teljes profilú lapka 60° belső, jobbos Emelkedés 2,5 mm	270756 2,5
Részprofil lapka 60° belső, jobbos Emelkedés 1,75-3 mm	270792 1,75-3