

Garant**Kombinált marótüske Forma ADB, SK 40 A = 160, Tüske Ø d1: 40mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	300895 40
GTIN	4045197285287
Árucikk kategória	31A

Leírás**Kivitel:**

Kúpos szár, felfogócsap és felfekvő felületek a vállon köszörülve. Balluff/RFID chip furattal.

GARANT – Minden szár keményen felszabályozva (nyugodt járás!).

Felhasználás:

- Retesszel hosszanti hornyú marókhhoz, pl. DIN 841.
- Mentesztőgyűrűvel DIN 1880 keresztornyú maróhoz és DIN 1830 szerinti marófejekhez.

Tartalom:

Inkluzív retesz, mentesztőgyűrű és marórögztítő csavar.

Opcionális tartozék:

Kúpvonócsap (AB) 308600 – 308806 sz., AB szorítókulcs 308820 – 308835 sz., speciális kulcs 309840 sz.

Figyelem:

Belső hűtés csak a hozzávaló 309861 sz. rögzítőcsavarral lehetséges.

Műszaki leírás

A-méret kinyúlási hossz	160 mm
Tüske Ø d ₁	40 mm
Marótüske hossza L ₄	41 mm
Hozzávaló speciális kulcs 309840 sz.	40
Marótüske hossza L ₃ mentesztőgyűrűvel	27 mm

Tartalék menesztőgyűrű 309870 sz.	40
Külső Ø D	70 mm
Tartalék maró rögzítőcsavar 309860 / 309861 sz.	40
Befogási Ø D ₁	40 mm
Befogó	SK 40 A = 160
Szabvány	DIN 6358
Befogó szabvány	DIN 69871
Befogó szabvány	ISO 7388-1
Alak	ADB
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min ⁻¹ -nél
Körfutási pontosság	≤ 5 µm
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Marótüske

Tartozék

Speciális kúpvonócsap, belső menet nélkültömített Meredekkúphoz 40	308700 40
KúpvonócsapForm A Meredekkúphoz 40	308600 40
Kúpvonócsaptömített, Form B Meredekkúphoz 40	308650 40
Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 40	308765 40
Kúpvonócsaptömített Meredekkúphoz 40	308635 40
Szorítókulcs kúpvonócsapokhozISO 7388 Hozzávaló meredekkúp méret 40	308830 40
Szorítókulcs kúpvonócsapokhozDIN ISO 7388-1 (korábban DIN 69872) Hozzávaló meredekkúp méret 40	308820 40
KúpvonócsapForm B Meredekkúphoz 40	308640 40
Kúpvonócsap Hurco 45° tűréssel tömített Meredekkúphoz 40	308802 40
	308615 40

Kúpvonócsap, 18CrNiMo7tömített, Form B Meredekkúphoz 40

KúpvonócsapMori-Seiki, tömített, Form A Meredekkúphoz 40

308625 40

Speciális kulcs Tüske Ø-höz 40 mm

309840 40

Kúpvonócsap Hurco 45° 4 mm furattal és tűrésseltömített Meredekkúphoz 40

308801 40

Kúpvonócsap Hurco 90° tűrésseltömített Meredekkúphoz 40

308806 40

Kúpvonócsap 60°tömített Meredekkúphoz 40

308785 40

Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 40

308795 40

Kúpvonócsaptömített, Form B Meredekkúphoz 40

308620 40

Speciális kúpvonócsap belső menettel Meredekkúphoz 40

308740 40

Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 40

308760 40

KúpvonócsapMori-Seiki, tömített, Form A Meredekkúphoz 40

308630 40

Maró rögzítőcsavar Tüske Ø-höz 40 mm

309860 40

Kúpvonócsap, 18CrNiMo7Form A Meredekkúphoz 40

308605 40

Kúpvonócsaptömített Meredekkúphoz 40

308660 40

KúpvonócsapMazak, A alak Meredekkúphoz 40M

308670 40M

Kúpvonócsaptömített, Form A Meredekkúphoz 40

308610 40

Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 40

308790 40

Menesztőgyűrű Tüske Ø-höz 40 mm

309870 40