

**Garant****Furatkés fix dőlésszöggel 2,5°, jobbos, Kinyúlási hossz / lapkaméret L:  
44/9,3mm**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	272101 44/9,3
GTIN	4045197430588
Árucikk kategória	21W

## Leírás

**Kivitel:****Fix dőlésszöggel.****Figyelem:**

Kinyúlási hossz 8 mm – 44 mm között állítható.

## Műszaki leírás

Lapkaméret	9,3 mm
Váltólapka csavar	279810 7
Legkisebb előfúrási $\varnothing D_{\min}$	8 mm
Teljes hossz L	100 mm
belső hűtés	nem
Szár $\varnothing D_s$	16 mm
Dőlésszög	2,5 fok
Felhasználás módja	jobbos
Termék fajtája	Furatkés

## Tartozék

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX5	674248 TX5
Szorítócsavar Típus 7	279810 7
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 200 cNm	659957 200