

Garant**Kombinált marótüske Forma ADB, SK 50 A = 55, Tüske Ø d1: 40mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	300930 40
GTIN	4045197285386
Árucikk kategória	31A

Leírás**Kivitel:**

Kúpos szár, felfogócsap és felfekvő felületek a vállon köszörülve. Balluff/RFID chip furattal.

GARANT – Minden szár keményen felszabályozva (nyugodt járás!).

Felhasználás:

- Retesszel hosszanti hornyú marókhöz, pl. DIN 841.
- Mentesztőgyűrűvel DIN 1880 keresztornyú maróhoz és DIN 1830 szerinti marófejekhez.

Tartalom:

Inkluzív retesz, mentesztőgyűrű és marórögzítő csavar.

Opcionális tartozék:

Kúpvonócsap (AB) 308600 – 308806 sz., AB szorítókulcs 308820 – 308835 sz., speciális kulcs 309840 sz.

Figyelem:

Belső hűtés csak a hozzávaló 309861 sz. rögzítőcsavarral lehetséges.

Műszaki leírás

Tartalék mentesztőgyűrű 309870 sz.	40
Hozzávaló speciális kulcs 309840 sz.	40
Tüske Ø d ₁	40 mm
A-méret kinyúlási hossz	55 mm
Marótüske hossza L ₃ mentesztőgyűrűvel	27 mm

Marótüske hossza L_4	41 mm
Külső $\varnothing D$	70 mm
Tartalék maró rögzítőcsavar 309860 / 309861 sz.	40
Befogási $\varnothing D_1$	40 mm
Befogó	SK 50 A = 55
Szabvány	DIN 6358
Befogó szabvány	ISO 7388-1
Alak	ADB
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min^{-1} -nél
Körfutási pontosság	$\leq 5 \mu\text{m}$
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Marótüske

Tartozék

Speciális kulcs Tüske \varnothing -höz 40 mm	309840 40
Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 50	308765 50
Menesztőgyűrű Tüske \varnothing -höz 40 mm	309870 40
Kúpvonócsaptömített, Form B Meredekkúphoz 50	308650 50
Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 50	308790 50
Kúpvonócsap, 18CrNiMo7tömített, Form B Meredekkúphoz 50	308615 50
Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz DIN ISO 7388-1 (korábban DIN 69872) Hozzávaló meredekkúp méret 50	308820 50
Speciális kúpvonócsap belső menettel Meredekkúphoz 50	308740 50
Speciális kúpvonócsap, belső menet nélkültömített Meredekkúphoz 50	308720 50
Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 50	308760 50
Maró rögzítőcsavar Tüske \varnothing -höz 50 mm	309860 50
Kúpvonócsap 60°tömített Meredekkúphoz 50	308785 50

Maró rögzítőcsavar Tüske Ø-höz 40 mm	309860 40
Kúpvonócsaptömített, Form B Meredekkúphoz 50	308620 50
Speciális kulcs Tüske Ø-höz 50 mm	309840 50
Kúpvonócsaptömített Meredekkúphoz 50	308660 50
KúpvonócsapForm B Meredekkúphoz 50	308640 50
Kúpvonócsaptömített, Form A Meredekkúphoz 50	308610 50
Kúpvonócsap, 18CrNiMo7Form A Meredekkúphoz 50	308605 50
Szorítókulcs kúpvonócsapokhozISO 7388 Hozzávaló meredekkúp méret 50	308830 50
Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 50	308795 50
KúpvonócsapForm A Meredekkúphoz 50	308600 50